



## ● 材質・仕上げ

**KSFS-K-A4-HP**

本体

SUS316相当  
研磨

- 特に耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製めねじタイプの7角形ノブです。
- 7角形は人間の手になじむ理想的なカタチです。

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
<b>KSFS-32-K6-A4-HP</b>	32	M6	1	10	20	9	12	66
<b>KSFS-40-K8-A4-HP</b>	40	M8	1.25	13	25	12	14	107
<b>KSFS-50-K10-A4-HP</b>	50	M10	1.5	16	32	15	18	210
<b>KSFS-63-K12-A4-HP</b>	63	M12	1.75	20	40	19	20	396

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**KSFS-32-K6-A4-HP**

クリーン洗浄・クリーン梱包

お問い合わせください

ねじ組み合わせ

対応可・別料金

ねじカット

対応不可

ゆるみ止め

対応不可

レーザ刻印

対応可・別料金