



- 7角形は人間の手になじむ理想的なカタチです。
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。

● 材質・仕上げ



	KSFS-PF
ノブ	フェノール樹脂(黒)
ねじ部	SUS304相当

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf min.	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KSFS-25-M5-PF	25	M5	0.8	7.5	16	8	12	7
KSFS-32-M5-PF	32	M5	0.8	7.5	20	10	14	14
KSFS-32-M6-PF	32	M6	1	9	20	10	14	12
KSFS-40-M6-PF	40	M6	1	9	25	13	18	22
KSFS-40-M8-PF	40	M8	1.25	12	25	13	18	20
KSFS-50-M8-PF	50	M8	1.25	12	32	17	22	36
KSFS-50-M10-PF	50	M10	1.5	15	32	17	22	41
KSFS-63-M10-PF	63	M10	1.5	15	40	21	26	70
KSFS-63-M12-PF	63	M12	1.75	18	40	21	26	80
KSFS-80-M12-PF	80	M12	1.75	18	50	25	35	146
KSFS-80-M16-PF	80	M16	2	24	50	25	35	160

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KSFS-32-M6-PF

クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじ組み合わせ	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
お問い合わせください	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応可・別料金