



● 材質・仕上げ



	KSMS-A4-HP
ノブ	SUS316相当 研磨
ねじ部	SUS316相当

- 特に耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製おねじタイプの7角形ノブです。
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- 凹凸が少ない形状でかつ表面研磨により、清掃性にすぐれています。

単位:mm

品番	D	M(並目)		Lm	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KSMS-40-M8-20-A4-HP	40	M8	1.25	20	25	12	14	117
KSMS-40-M8-25-A4-HP	40	M8	1.25	25	25	12	14	119
KSMS-40-M8-30-A4-HP	40	M8	1.25	30	25	12	14	121
KSMS-40-M8-40-A4-HP	40	M8	1.25	40	25	12	14	125
KSMS-50-M10-20-A4-HP	50	M10	1.5	20	32	15	18	229
KSMS-50-M10-25-A4-HP	50	M10	1.5	25	32	15	18	233
KSMS-50-M10-30-A4-HP	50	M10	1.5	30	32	15	18	239
KSMS-50-M10-45-A4-HP	50	M10	1.5	45	32	15	18	241
KSMS-50-M10-55-A4-HP	50	M10	1.5	55	32	15	18	254
KSMS-63-M12-30-A4-HP	63	M12	1.75	30	40	19	20	437
KSMS-63-M12-40-A4-HP	63	M12	1.75	40	40	19	20	446
KSMS-63-M12-50-A4-HP	63	M12	1.75	50	40	19	20	454

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KSMS-40-M8-20-A4-HP



クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応可・別料金	ゆるみ止め 対応可・別料金	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------