



- ねじ先にパッドをつけたセブンロブノブ。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- パッド材質は2種類。品番の末尾記号により選択できます。
 末尾記号 **PL** —— プラスティックパッド
 末尾記号 **BR** —— 黄銅パッド

● 材質・仕上げ



	KSPMS-PL	KSPMS-BR
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部	SUSXM7	SUSXM7
パッド	ポリアセタール(白)	黄銅

寸法

KSPMS-PL プラスティックパッド KSPMS-BR 黄銅パッド

単位: mm

品番	D	M(並目)		H	s	d	D1	t	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ						
KSPMS-25-M5-PL	25	M5	0.8	16	8	12	3	1	7 - 10
KSPMS-32-M6-PL	32	M6	1	20	10	14	3.5	1.3	10 - 14
KSPMS-40-M8-PL	40	M8	1.25	25	13	18	5	1.6	24 - 31
KSPMS-50-M10-PL	50	M10	1.5	32	17	22	6.5	1.9	43 - 60
KSPMS-25-M5-BR	25	M5	0.8	16	8	12	3	0.5	7 - 10
KSPMS-32-M6-BR	32	M6	1	20	10	14	4	1	10 - 14
KSPMS-40-M8-BR	40	M8	1.25	25	13	18	6	1.5	25 - 32
KSPMS-50-M10-BR	50	M10	1.5	32	17	22	8	2	45 - 63

ねじ長さ

KSPMS-PL プラスティックパッド KSPMS-BR 黄銅パッド

品番	Lm (mm)										
	10	15	16	20	25	30	40	45	50	55	
KSPMS-25-M5-PL	●	●		●	●						
KSPMS-32-M6-PL	●		●	●	●	●					
KSPMS-40-M8-PL				●	●	●	●		●		
KSPMS-50-M10-PL				●	●	●		●		●	
KSPMS-25-M5-BR	●	●		●	●						
KSPMS-32-M6-BR	●		●	●	●	●					
KSPMS-40-M8-BR				●	●	●	●		●		
KSPMS-50-M10-BR				●	●	●		●		●	

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KSPMS-32-M6-25-BR

① ② ①

② ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応可・別料金	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	-----------------	---------------	------------------	------------------