



- 長いねじでもスピーディに締めつけできます。
- ストレート穴にねじを通し、締めつけ位置まで移動させます。つぎに、ノブをねじに垂直に引き起こし、締めつけてください。
- ねじの締めつけ長さ (A) がノブの全高 (H) より短い場合には十分な締めつけ力が得られません。ねじの締めつけ長さ (A) はノブの全高 (H) 以上になるように設計してください。

● 材質・仕上げ



	KSQ
ノブ	ナイロン6 (つや消し黒)
ねじ部	SUM22L 三価クロメート処理

単位 : mm

品番	D	M(並目)		H	s	C	d	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KSQ-40-M8	40	M8	1.25	26	13	8.4	16	24
KSQ-50-M10	50	M10	1.5	34	17	10.5	20	50
KSQ-63-M12	63	M12	1.75	42	21	13	26	83

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KSQ-40-M8

商品
記号
 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
対応不可

 ねじ組み合わせ → P.xxxx
対応不可

 ねじカット → P.xxxx
対応不可

 ゆるみ止め → P.xxxx
対応不可

 レーザ刻印 → P.xxxx
対応可・別料金