



- 長いねじでもスピーディに締めつけできます。
- ストレート穴にねじを通し、締めつけ位置まで移動させます。つぎに、ノブをねじに垂直に引き起こし、締めつけてください。
- ねじの締めつけ長さ (A) がノブの全高 (H) より短い場合には十分な締めつけ力が得られません。ねじの締めつけ長さ (A) はノブの全高 (H) 以上になるように設計してください。
- ねじ部はステンレス製。

● 材質・仕上げ



	KSQS
ノブ	ナイロン6 (つや消し黒)
ねじ部	SUS303

単位: mm

品番	D	M(並目)		H	s	C	d	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KSQS-40-M8	40	M8	1.25	26	14	8.4	16	32
KSQS-50-M10	50	M10	1.5	32	17	10.5	20	59
KSQS-63-M12	63	M12	1.75	40	21	13	26	131

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KSQS-40-M8



クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	-----------------	---------------	---------------	------------------