

寸法

**KTCM** おねじ 単位: mm

品番	D	M(並目)		d	d2	H	h	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KTCM-27-M4	27	M4	0.7	10	19	35	9.5	41 - 45
KTCM-27-M5	27	M5	0.8	10	19	35	9.5	42 - 47
KTCM-34-M5	34	M5	0.8	10	21	37.5	9.5	59 - 63
KTCM-34-M6	34	M6	1	10	21	37.5	9.5	60 - 64
KTCM-42-M8	42	M8	1.25	13.5	27	43.5	11.5	117 - 124
KTCM-42-M10	42	M10	1.5	13.5	27	43.5	11.5	121 - 135
KTCM-52-M10	52	M10	1.5	19	32	54	15.5	230 - 248
KTCM-52-M12	52	M12	1.75	19	32	54	15.5	236 - 264
KTCM-62-M10	62	M10	1.5	19	33	54	15.5	237 - 281
KTCM-62-M12	62	M12	1.75	19	33	54	15.5	269 - 297

**KTCF** めねじ 単位: mm

品番	D	Lf min.	M(並目)		d	d2	H	h	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ					
KTCF-27-M3	27	7	M3	0.5	10	19	35	9.5	41 - 130
KTCF-27-M4	27	9	M4	0.7	10	19	35	9.5	42 - 135
KTCF-27-M5	27	9	M5	0.8	10	19	35	9.5	43 - 230
KTCF-27-M6	27	9	M6	1	10	19	35	9.5	44 - 234
KTCF-34-M3	34	7	M3	0.5	10	21	37.5	9.5	45 - 236
KTCF-34-M4	34	9	M4	0.7	10	21	37.5	9.5	42 - 241
KTCF-34-M5	34	9	M5	0.8	10	21	37.5	9.5	43 - 248
KTCF-34-M6	34	9	M6	1	10	21	37.5	9.5	45 - 236
KTCF-42-M6	42	11	M6	1	13.5	27	43.5	11.5	46 - 241
KTCF-42-M8	42	11	M8	1.25	13.5	27	43.5	11.5	47 - 247
KTCF-52-M10	52	17	M10	1.5	19	32	54	15.5	59 - 254
KTCF-52-M12	52	17	M12	1.75	19	32	54	15.5	60 - 264
KTCF-62-M10	62	17	M10	1.5	19	33	54	15.5	61 - 263
KTCF-62-M12	62	17	M12	1.75	19	33	54	15.5	62 - 237

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000
ねじ組み合わせ → P.0000
ねじカット → P.0000
ゆるみ止め → P.0000
レーザー刻印 → P.0000

対応不可
めねじのみ対応可・別料金
お問い合わせください
お問い合わせください
対応可・別料金

- トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
- 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
- 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
- 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。

**KTCM** —— おねじ  
**KTCF** —— めねじ

- 設定トルクはノブの外径に対して3種類を標準化。品番の末尾に設定トルクの値を指定してください。

単位: N・m

品番	設定トルク±10%	3		
KTCM-27-**	KTCF-27-**	0.7	1	1.5
KTCM-34-**	KTCF-34-**	1	1.5	2.2
KTCM-42-**	KTCF-42-**	2	2.5	3.2
KTCM-52-**	KTCF-52-**	2.5	3	4
KTCM-62-**	KTCF-62-**	3	4	5.5



- 材質・仕上げ

RoHS


	KTCM	KTCF
本体	アルミニウム合金 アルマイト(黒)	アルミニウム合金 アルマイト(黒)
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
キャップ	ナイロン6(ライトグレー)	ナイロン6(ライトグレー)

ねじ長さ

品番 おねじ	Lm (mm) 2							
	12	16	20	25	32	40	50	63
KTCM-27-M4	●	●	●	●	●			
KTCM-27-M5	●	●	●	●	●			
KTCM-34-M5	●	●	●	●	●			
KTCM-34-M6	●	●	●	●	●			
KTCM-42-M8		●	●	●	●	●		
KTCM-42-M10			●	●	●	●	●	
KTCM-52-M10				●	●	●	●	●
KTCM-52-M12				●	●	●	●	●
KTCM-62-M10				●	●	●	●	●
KTCM-62-M12				●	●	●	●	●

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**KTCM-27-M4-12-0.7**



おねじタイプは 2 ねじ長さ Lm を表に ● の記載があるサイズから選択してください。