



● 材質・仕上げ



	KTCLF
本体	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
キャップ	ナイロン6(ライトグレー)



- トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
- 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
- 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
- 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
- 設定トルクはノブの外径に対して3種類を標準化。品番の末尾に設定トルクの値を指定してください。

単位：N・m

品番	設定トルク±10%		
KTCLF-50-**	2	3	4
KTCLF-63-**	3.2	4	4.7
KTCLF-80-**	4	5.5	7.5

単位：mm

品番	D	Lf min.	M(並目)		d	d2	H	h	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ					
KTCLF-50-M6	50	11	M6	1	13.5	23.6	41.6	10.7	62 - 63
KTCLF-50-M8	50	11	M8	1.25	13.5	23.6	41.6	10.7	60 - 61
KTCLF-63-M8	63	14	M8	1.25	16	28.1	46.6	12.9	104 - 106
KTCLF-63-M10	63	14	M10	1.5	16	28.1	46.6	12.9	101 - 103
KTCLF-80-M10	80	17	M10	1.5	19	34.1	56.2	16.8	172 - 174
KTCLF-80-M12	80	17	M12	1.75	19	34.1	56.2	16.8	167 - 169

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KTCLF-50-M6-2



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応可・別料金