



- 耐蝕性にすぐれたSUS316相当のT字ノブ。
- 表面は研磨仕上げ。
- 人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。
- 持ち手としての使用にも適しています。

● 材質・仕上げ



KTEFS-A4-HP

本体

SUS316相当
研磨

単位: mm

| 品番 | D | M(並目) | | Lf min. | H | s | B | d | 質量 (g) |
|---------------------|-----|-------|------|---------|----|----|----|----|--------|
| | | ねじの呼び | ピッチ | | | | | | |
| KTEFS-63-M6-A4-HP | 63 | M6 | 1 | 12 | 41 | 12 | 7 | 16 | 111 |
| KTEFS-63-M8-A4-HP | 63 | M8 | 1.25 | 16 | 41 | 12 | 7 | 16 | 108 |
| KTEFS-80-M8-A4-HP | 80 | M8 | 1.25 | 16 | 52 | 15 | 9 | 21 | 225 |
| KTEFS-80-M10-A4-HP | 80 | M10 | 1.5 | 20 | 52 | 15 | 9 | 21 | 220 |
| KTEFS-100-M10-A4-HP | 100 | M10 | 1.5 | 20 | 65 | 19 | 11 | 25 | 432 |
| KTEFS-100-M12-A4-HP | 100 | M12 | 1.75 | 24 | 65 | 19 | 11 | 25 | 425 |

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KTEFS-63-M6-A4-HP



クリーン洗浄・クリーン梱包

お問い合わせください

ねじ組み合わせ

対応可・別料金

ねじカット

対応不可

ゆるみ止め

対応不可

レーザ刻印

対応可・別料金