



- 耐蝕性にすぐれたSUS316相当のT字ノブ。
- 人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。
- 持ち手としての使用にも適しています。

● 材質・仕上げ

**KTEFS-A4**

本体

SUS316相当
ショットブラスト

単位：mm

品番	D	M(並目)		Lf min.	H	s	B	d	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ						
KTEFS-63-M6-A4	63	M6	1	12	41	12	7	16	111
KTEFS-63-M8-A4	63	M8	1.25	16	41	12	7	16	108
KTEFS-80-M8-A4	80	M8	1.25	16	52	15	9	21	225
KTEFS-80-M10-A4	80	M10	1.5	20	52	15	9	21	220
KTEFS-100-M10-A4	100	M10	1.5	20	65	19	11	25	432
KTEFS-100-M12-A4	100	M12	1.75	24	65	19	11	25	425

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KTEFS-63-M6-A4

クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応可・別料金	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	--------------------	---------------	---------------	------------------