



- 7角形は人間の手になじむ理想的なカタチです。
- めねじタイプのセブンロブノブ **KTF** **KTFS** **KTF-PF** があります。

## ● 材質・仕上げ



	KTM
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部	スチール 三価クロメート処理

## 寸法

単位: mm

品番 <b>1</b>	D	M(並目)		H	s	h	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KTM-25-M5	25	M5	0.8	16	8	6	10	11 - 13
KTM-32-M6	32	M6	1	20	10	8.5	12	20 - 25
KTM-40-M8	40	M8	1.25	26	13	10	14	36 - 47
KTM-50-M10	50	M10	1.5	32	17	10	18	77 - 93
KTM-63-M12	63	M12	1.75	40	21	14	20	123 - 145

## ねじ長さ

品番	Lm(mm) <b>2</b>											
	10	15	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60
KTM-25-M5	●	●		●								
KTM-32-M6			●	●	●	●	●		●			
KTM-40-M8			●	●	●	●	●	●	●		●	
KTM-50-M10					●	●	●	●	●		●	
KTM-63-M12						●	●	●		●		●

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## KTM-32-M6-25

**1** **2**

- 2** ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応可・別料金	ゆるみ止め 対応可・別料金	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------