



- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- めねじタイプのセブンロブノブ **KTFS** **KTFS** **KTFS-PF** があります。

● 材質・仕上げ



	KTMS
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部	SUS303

寸法

単位: mm

品番 1	D	M(並目)		H	s	h	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KTMS-25-M5	25	M5	0.8	16	8	6	10	11 - 13
KTMS-32-M6	32	M6	1	20	10	8.5	12	21 - 26
KTMS-40-M8	40	M8	1.25	26	13	10	14	36 - 48
KTMS-50-M10	50	M10	1.5	32	17	10	18	79 - 94
KTMS-63-M12	63	M12	1.75	40	21	14	20	125 - 145

ねじ長さ

品番	Lm (mm) 2											
	10	15	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60
KTMS-25-M5	●	●		●								
KTMS-32-M6			●	●	●	●	●		●			
KTMS-40-M8			●	●	●	●	●	●	●		●	
KTMS-50-M10					●	●	●	●	●		●	
KTMS-63-M12						●	●	●		●		●

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KTMS-32-M6 -25

1 **2**

2 ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応可・別料金	ゆるみ止め 対応可・別料金	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------