



- ステンレスブラックは、ステンレス表面の不動態皮膜を通常の200倍まで成長させて深い黒色に仕上げた表面処理です。処理後は耐蝕性・耐候性が格段に向上します。
- 皮膜自体に不純物が含まれておらず、真空環境下でもアウトガスが極微量です。
- 分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。⇒ P.xxxx
- 深い黒色で機器・装置の意匠面に。
- 材質・仕上げ



	KUMS-BK
本体	SUS303 ステンレスブラック

寸法

単位: mm

品番	D ◀1	M(並目)		H	質量(g)
		ねじの呼び ◀2	ピッチ		
KUMS-16-M4-BK	16	M4	0.7	3.5	5 - 7
KUMS-20-M5-BK	20	M5	0.8	4	12 - 13
KUMS-24-M6-BK	24	M6	1	5	20 - 25

ねじ長さ

品番	Lm (mm) ◀3					
	6	10	16	20	25	30
KUMS-16-M4-BK	●	●	●			
KUMS-20-M5-BK		●	●	●		
KUMS-24-M6-BK		●	●	●	●	●

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KUMS-24-M6-20-BK

商品記号 ◀1 ◀2 ◀3 ステンレスブラック

◀3 ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx

🔧 ねじ組み合わせ ⇒ P.xxxx

🔪 ねじカット ⇒ P.xxxx

🌀 ゆるみ止め ⇒ P.xxxx

🔗 レーザ刻印 ⇒ P.xxxx

お問い合わせください

対応不可

対応不可

対応不可

対応可・別料金