



- ねじ先にパッドをつけたローレットノブ。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
- 商品記号により、本体およびパッドの材質が選択できます。

商品記号	本体材質	パッド材質
KUPM-PL	スチール製	プラスチック
KUPM-BR	スチール製	黄銅
KUPMS-PL	ステンレス製	プラスチック
KUPMS-BR	ステンレス製	黄銅



● 材質・仕上げ



	KUPM-PL	KUPM-BR	KUPMS-PL	KUPMS-BR
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	SUS303
パッド	ポリアセタール	黄銅	ポリアセタール	黄銅

寸法

品番	品番	D	M(並目)	ねじの呼び	ピッチ	H	D1	t	質量(g)
KUPM-20-M5-PL	KUPMS-20-M5-PL	20	M5	0.8	4	3	1	11 - 12	
KUPM-24-M6-PL	KUPMS-24-M6-PL	24	M6	1	5	3.5	1.3	18 - 21	
KUPM-30-M8-PL	KUPMS-30-M8-PL	30	M8	1.25	6	5	1.6	37 - 42	
KUPM-20-M5-BR	KUPMS-20-M5-BR	20	M5	0.8	4	3	0.5	11 - 12	
KUPM-24-M6-BR	KUPMS-24-M6-BR	24	M6	1	5	4	1	19 - 22	
KUPM-30-M8-BR	KUPMS-30-M8-BR	30	M8	1.25	6	6	1.5	38 - 43	

ねじ長さ

KUPM-PL プラスティックパッド・スチール製 KUPMS-PL プラスティックパッド・ステンレス製 KUPM-BR 黄銅パッド・スチール製
KUPMS-BR 黄銅パッド・ステンレス製

品番	Lm (mm)						
	12	16	20	25	30	40	
KUPM-20-M5-PL	●	●	●	●			
KUPM-24-M6-PL	●	●	●	●	●		
KUPM-30-M8-PL		●	●	●	●	●	
KUPM-20-M5-BR	●	●	●	●			
KUPM-24-M6-BR	●	●	●	●	●		
KUPM-30-M8-BR		●	●	●	●	●	
KUPMS-20-M5-PL	●	●	●	●			
KUPMS-24-M6-PL	●	●	●	●	●		
KUPMS-30-M8-PL		●	●	●	●	●	
KUPMS-20-M5-BR	●	●	●	●			
KUPMS-24-M6-BR	●	●	●	●	●		
KUPMS-30-M8-BR		●	●	●	●	●	

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KUPMS-24-M6-12-PL



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	ねじ組み合わせ → P.0000	ねじカット → P.0000	ゆるみ止め → P.0000	レーザ刻印 → P.0000
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金