



- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- にぎりやすい形状です。
- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。
- 材質・仕上げ



	KYTS-M-HP
本体	SCS13 (SUS304相当) 研磨

品番	D	M(並目)		Lf min.	H	s	d	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KYTS-32-M5-HP	32	M5	0.8	10	21	12	12	45
KYTS-32-M6-HP	32	M6	1	12	21	12	12	44
KYTS-40-M6-HP	40	M6	1	12	26	13	14	87
KYTS-40-M8-HP	40	M8	1.25	15	26	14	14	85
KYTS-50-M8-HP	50	M8	1.25	15	32	18	18	155
KYTS-50-M10-HP	50	M10	1.5	18	33	19	18	152
KYTS-60-M10-HP	60	M10	1.5	18	41	23	20	287
KYTS-60-M12-HP	60	M12	1.75	22	41	23	20	278

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KYTS-32-M6-HP



クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応可・別料金	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	--------------------	---------------	---------------	------------------