



- ドアとほぼ同一平面になる薄形デザイン。誤ってドアを開けることがありません。
- 3種類のバリエーション。

- M1-\*\*-\* ———— ポリカーボネート、つや消し黒
- M1-\*\*-1 ———— ポリカーボネート、つや消し白
- M1-\*\*-8 ———— ステンレス

- 丸穴をあけるだけで簡単に取り付けができます。
- 適用ドア厚さ：2mm～22mm
- 使用可能温度：-18℃～60℃
- 強度

許容締付荷重 (ボールがキーパーにかかる荷重) (N)	M1-**-*	270
	M1-**-1	270
	M1-**-8	835

- ドアを押しつける方向の荷重です。
- 表中の数値は参考値です。

● 材質・仕上げ

	M1-6*	M1-6*-1	M1-6*-8
ハウジング・ハンドル・ボール・ブラケット	ポリカーボネート (つや消し黒)	ポリカーボネート (つや消し白)	SUS316相当 電解研磨
ピン・スプリング・ねじ	SUS302	SUS302	SUS302
キーパー	SUS304	SUS304	SUS304

● 取り付け



ドアを押すだけで簡単に ドアが閉まった状態。閉まります。

ハンドルを引けばボールがはずれ、ドアが開きます。

単位：mm

品番	質量 (g)	t		T	Lm
		min.	max.		
M1-61	60	2	7	14	16
M1-62	61	7	12	14	20
M1-61-1	60	2	7	14	16
M1-62-1	61	7	12	14	20
M1-61-8	264	2	7	15.1	16
M1-62-8	269	7	12	15.1	20

● キーパー取り付け用のねじ (M5) は付属していません。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**M1-61-1**

