



● 材質・仕上げ



	FCFSS-G
ねじ	SUS303
パッド	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)
ラバーディスク	NBR(つや消し黒) 硬度ショアA70



- プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
- ねじはステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- ラバーディスクつき。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。



使用上の注意

許容荷重は、組み合わせるねじにより異なります。

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf min.	H	h	SW1	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
FCFSS-25-M6-G	25	M6	1	9	18.5	4	12	15
FCFSS-25-M8-G	25	M8	1.25	9	18.5	4	12	21
FCFSS-32-M8-G	32	M8	1.25	9	22.5	5	12	20
FCFSS-32-M10-G	32	M10	1.5	10.5	22.5	5	15	27
FCFSS-40-M10-G	40	M10	1.5	10.5	25.5	6	15	34
FCFSS-40-M12-G	40	M12	1.75	11.5	25.5	6	17	42
FCFSS-50-M10-G	50	M10	1.5	10.5	27.5	7	15	47
FCFSS-50-M12-G	50	M12	1.75	11.5	27.5	7	17	51
FCFSS-60-M12-G	60	M12	1.75	11.5	35.5	8.5	17	67
FCFSS-60-M16-G	60	M16	2	16	35.5	8.5	24	97

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FCFSS-25-M8-G



クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応不可	対応不可	対応不可	お問い合わせください