

- プラスチックパッドのレベリングアジャスタ。
- ねじはスチール製。耐久性にすぐれています。
- 品番の末尾記号により、ラバーディスクの有無が選択できます。

**FCM** —— ラバーディスクなし

**FCM-G** —— ラバーディスクつき

- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

● 材質・仕上げ



	FCM	FCM-G
ねじ	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
パッド	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)
ロックナット	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
ラバーディスク	-	NBR(つや消し黒) 硬度ショア A70

寸法

単位: mm

品番 ラバーディスクなし	質量(g)	品番 ラバーディスクつき	質量(g)	D	M(並目) ねじの呼び		H	h	sw1	sw2	L1	静的許容荷重*1 (N)
						ピッチ						
FCM-25-M6	26 - 30	FCM-25-M6-G	27 - 31	25	M6	1	18.5	4	12	10	5.2	5000
FCM-25-M8	35 - 43	FCM-25-M8-G	36 - 44	25	M8	1.25	18.5	4	12	13	6.8	5000
FCM-25-M10	50 - 60	FCM-25-M10-G	51 - 61	25	M10	1.5	18.5	4	12	16	8.4	5000
FCM-32-M8	35 - 44	FCM-32-M8-G	39 - 48	32	M8	1.25	22.5	5	12	13	6.8	7000
FCM-32-M10	64 - 80	FCM-32-M10-G	68 - 84	32	M10	1.5	22.5	5	15	16	8.4	7000
FCM-32-M12	87 - 110	FCM-32-M12-G	91 - 114	32	M12	1.75	22.5	5	15	18	10.8	7000
FCM-40-M8	50 - 64	FCM-40-M8-G	56 - 70	40	M8	1.25	25.5	6	15	13	6.8	10000
FCM-40-M10	70 - 81	FCM-40-M10-G	76 - 87	40	M10	1.5	25.5	6	15	16	8.4	10000
FCM-40-M12	104 - 134	FCM-40-M12-G	110 - 140	40	M12	1.75	25.5	6	17	18	10.8	10000
FCM-50-M8	60 - 75	FCM-50-M8-G	70 - 85	50	M8	1.25	27.5	7	15	13	6.8	10000
FCM-50-M10	76 - 90	FCM-50-M10-G	86 - 100	50	M10	1.5	27.5	7	15	16	8.4	10000
FCM-50-M12	112 - 138	FCM-50-M12-G	122 - 148	50	M12	1.75	27.5	7	17	18	10.8	10000
FCM-50-M16	168 - 220	FCM-50-M16-G	178 - 230	50	M16	2	27.5	7	17	24	14.8	10000
FCM-60-M10	83 - 105	FCM-60-M10-G	98 - 120	60	M10	1.5	35.5	8.5	17	16	8.4	14000
FCM-60-M12	122 - 150	FCM-60-M12-G	137 - 165	60	M12	1.75	35.5	8.5	17	18	10.8	14000
FCM-60-M16	247 - 301	FCM-60-M16-G	262 - 316	60	M16	2	35.5	8.5	24	24	14.8	14000
FCM-60-M20	371 - 490	FCM-60-M20-G	386 - 505	60	M20	2.5	35.5	8.5	24	30	18	14000
FCM-60-M24	508 - 680	FCM-60-M24-G	523 - 695	60	M24	3	35.5	8.5	24	36	21.5	14000


\*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

ねじ長さ

品番	Lm (mm) ②								
	40	50	63	80	98	100	125	138	158
FCM-25-M6	●	●	●						
FCM-25-M8	●	●	●						
FCM-25-M10		●	●	●					
FCM-32-M8	●	●	●						
FCM-32-M10		●	●	●					
FCM-32-M12			●	●		●			
FCM-40-M8		●	●	●					
FCM-40-M10		●	●	●					
FCM-40-M12			●	●		●			
FCM-50-M8		●	●	●					
FCM-50-M10		●	●	●					
FCM-50-M12			●	●		●			
FCM-50-M16			●	●		●			
FCM-60-M10		●	●	●					
FCM-60-M12			●	●		●			
FCM-60-M16				●		●	●		
FCM-60-M20					●			●	●
FCM-60-M24					●			●	●
FCM-25-M6-G	●	●	●						
FCM-25-M8-G	●	●	●						
FCM-25-M10-G		●	●	●					
FCM-32-M8-G	●	●	●						
FCM-32-M10-G		●	●	●					
FCM-32-M12-G			●	●		●			
FCM-40-M8-G		●	●	●					
FCM-40-M10-G		●	●	●					
FCM-40-M12-G			●	●		●			
FCM-50-M8-G		●	●	●					
FCM-50-M10-G		●	●	●					
FCM-50-M12-G			●	●		●			
FCM-50-M16-G			●	●		●			
FCM-60-M10-G		●	●	●					
FCM-60-M12-G			●	●		●			
FCM-60-M16-G				●		●	●		
FCM-60-M20-G					●			●	●
FCM-60-M24-G					●			●	●

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FCM-25-M8-40-G



② ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ねじカット お問い合わせください	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 お問い合わせください
-----------------------	---------------------	---------------	---------------------