



- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- スチール製 **FDF** とステンレス製 **FDFS** を標準化。
- 品番の末尾記号により、キャップの有無およびキャップの材質が選択できます。

**FDF** **FDFS** ———— キャップなし  
**FDF-KR** **FDFS-KR** —TPEキャップつき  
**FDF-KS** **FDFS-KS** —ポリアセタールキャップつき

- **FDF-KR** **FDFS-KR** はTPEキャップつき。滑り止めなどの用途に。
- **FDF-KS** **FDFS-KS** はポリアセタールキャップつき。摩擦係数が小さく、滑らせることができるため、頻りに移動を行う機器・装置の足や、簡易のスライダーとして使用できます。

**⚠** 使用上の注意  
 許容荷重は、組み合わせるねじにより異なります。

● 材質・仕上げ

	FDF	FDFS	FDF-KR	FDFS-KR	FDF-KS	FDFS-KS
ねじ	スチール 三価クロメート処理	SUS303	スチール 三価クロメート処理	SUS303	スチール 三価クロメート処理	SUS303
パッド	スチール 三価クロメート処理	SUS303	スチール 三価クロメート処理	SUS303	スチール 三価クロメート処理	SUS303
キャップ	—	—	TPE(黒) 硬度ショアA78(参考)	TPE(黒) 硬度ショアA78(参考)	ポリアセタール(白)	ポリアセタール(白)

**FDF** **FDFS** キャップなし

品番	品番	D	M(並目)		Lf min.	H	h	sw1	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ					
<b>FDF-25-M6</b>	<b>FDFS-25-M6</b>	25	M6	1	9	19	4	12	31
<b>FDF-25-M8</b>	<b>FDFS-25-M8</b>	25	M8	1.25	9	19	4	12	32
<b>FDF-32-M8</b>	<b>FDFS-32-M8</b>	32	M8	1.25	9	23	5	12	60
<b>FDF-32-M10</b>	<b>FDFS-32-M10</b>	32	M10	1.5	10.5	23	5	15	66
<b>FDF-40-M10</b>	<b>FDFS-40-M10</b>	40	M10	1.5	10.5	26	6	15	100
<b>FDF-40-M12</b>	<b>FDFS-40-M12</b>	40	M12	1.75	11.5	26	6	17	110
<b>FDF-50-M10</b>	<b>FDFS-50-M10</b>	50	M10	1.5	10.5	28	7	15	166
<b>FDF-50-M12</b>	<b>FDFS-50-M12</b>	50	M12	1.75	11.5	28	7	17	175
<b>FDF-60-M12</b>	<b>FDFS-60-M12</b>	60	M12	1.75	11.5	36	8.5	17	320
<b>FDF-60-M16</b>	<b>FDFS-60-M16</b>	60	M16	2	16	36	8.5	24	330

**FDF-KR** **FDFS-KR** TPEキャップつき

品番	品番	D	M(並目)		Lf min.	H	h	sw1	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ					
<b>FDF-25-M6-KR</b>	<b>FDFS-25-M6-KR</b>	25	M6	1	9	20.5	5.5	12	31
<b>FDF-25-M8-KR</b>	<b>FDFS-25-M8-KR</b>	25	M8	1.25	9	20.5	5.5	12	32
<b>FDF-32-M8-KR</b>	<b>FDFS-32-M8-KR</b>	32	M8	1.25	9	24.5	6.5	12	60
<b>FDF-32-M10-KR</b>	<b>FDFS-32-M10-KR</b>	32	M10	1.5	10.5	24.5	6.5	15	66
<b>FDF-40-M10-KR</b>	<b>FDFS-40-M10-KR</b>	40	M10	1.5	10.5	27.5	7.5	15	100
<b>FDF-40-M12-KR</b>	<b>FDFS-40-M12-KR</b>	40	M12	1.75	11.5	27.5	7.5	17	110
<b>FDF-50-M10-KR</b>	<b>FDFS-50-M10-KR</b>	50	M10	1.5	10.5	29.5	8.5	15	166
<b>FDF-50-M12-KR</b>	<b>FDFS-50-M12-KR</b>	50	M12	1.75	11.5	29.5	8.5	17	175
<b>FDF-60-M12-KR</b>	<b>FDFS-60-M12-KR</b>	60	M12	1.75	11.5	37.5	10	17	320
<b>FDF-60-M16-KR</b>	<b>FDFS-60-M16-KR</b>	60	M16	2	16	37.5	10	24	330

**FDF-KS** **FDFS-KS** ポリアセタールキャップつき

品番	品番	D	M(並目)		Lf min.	H	h	sw1	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ					
<b>FDF-25-M6-KS</b>	<b>FDFS-25-M6-KS</b>	25	M6	1	9	20.5	5.5	12	31
<b>FDF-25-M8-KS</b>	<b>FDFS-25-M8-KS</b>	25	M8	1.25	9	20.5	5.5	12	32
<b>FDF-32-M8-KS</b>	<b>FDFS-32-M8-KS</b>	32	M8	1.25	9	24.5	6.5	12	60
<b>FDF-32-M10-KS</b>	<b>FDFS-32-M10-KS</b>	32	M10	1.5	10.5	24.5	6.5	15	66
<b>FDF-40-M10-KS</b>	<b>FDFS-40-M10-KS</b>	40	M10	1.5	10.5	27.5	7.5	15	100
<b>FDF-40-M12-KS</b>	<b>FDFS-40-M12-KS</b>	40	M12	1.75	11.5	27.5	7.5	17	110
<b>FDF-50-M10-KS</b>	<b>FDFS-50-M10-KS</b>	50	M10	1.5	10.5	29.5	8.5	15	166
<b>FDF-50-M12-KS</b>	<b>FDFS-50-M12-KS</b>	50	M12	1.75	11.5	29.5	8.5	17	175
<b>FDF-60-M12-KS</b>	<b>FDFS-60-M12-KS</b>	60	M12	1.75	11.5	37.5	10	17	320
<b>FDF-60-M16-KS</b>	<b>FDFS-60-M16-KS</b>	60	M16	2	16	37.5	10	24	330

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**FDFS-25-M8-KR**



クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応不可	対応不可	対応不可	お問い合わせください