



● 材質・仕上げ

	FDM-KSE
ねじ	スチール 三価クロメート処理
パッド	スチール 三価クロメート処理
ロックナット	スチール 三価クロメート処理
キャップ	ポリアセタール(黒)



- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ポリアセタールキャップつき。摩擦係数が小さく、滑らせることができるため、頻繁に移動を行う機器・装置の足や、簡易のスライダーとして使用できます。
- キャップは静電気の蓄積を防ぐ導電性プラスチック製で、機器・装置の静電気放電(ESD)対策が可能です。



寸法

単位: mm

品番	D	M(並目)		H	h	sw1	sw2	L1	静的許容荷重*1 (N)	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ							
FDM-25-M6-KSE	25	M6	1	20.5	5.5	12	10	5.2	7500	45 - 50
FDM-25-M8-KSE	25	M8	1.25	20.5	5.5	12	13	6.8	14000	56 - 62
FDM-25-M10-KSE	25	M10	1.5	20.5	5.5	12	16	8.4	23000	70 - 82
FDM-32-M8-KSE	32	M8	1.25	24.5	6.5	12	13	6.8	14000	78 - 90
FDM-32-M10-KSE	32	M10	1.5	24.5	6.5	15	16	8.4	23000	105 - 120
FDM-32-M12-KSE	32	M12	1.75	24.5	6.5	15	18	10.8	33000	128 - 156
FDM-40-M8-KSE	40	M8	1.25	27.5	7.5	15	13	6.8	14000	130 - 138
FDM-40-M10-KSE	40	M10	1.5	27.5	7.5	15	16	8.4	23000	150 - 160
FDM-40-M12-KSE	40	M12	1.75	27.5	7.5	17	18	10.8	33000	180 - 200
FDM-50-M8-KSE	50	M8	1.25	29.5	8.5	15	13	6.8	14000	206 - 212
FDM-50-M10-KSE	50	M10	1.5	29.5	8.5	15	16	8.4	23000	206 - 240
FDM-50-M12-KSE	50	M12	1.75	29.5	8.5	17	18	10.8	33000	244 - 270
FDM-50-M16-KSE	50	M16	2	29.5	8.5	17	24	14.8	40000	301 - 335
FDM-60-M10-KSE	60	M10	1.5	37.5	10	17	16	8.4	23000	386 - 401
FDM-60-M12-KSE	60	M12	1.75	37.5	10	17	18	10.8	33000	406 - 440
FDM-60-M16-KSE	60	M16	2	37.5	10	24	24	14.8	62000	490 - 540
FDM-60-M20-KSE	60	M20	2.5	37.5	10	24	30	18	95000	620 - 740
FDM-60-M24-KSE	60	M24	3	37.5	10	24	36	21.5	95000	743 - 918

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

⚠ 使用上の注意

- 静電気放電(ESD)対策に使用する場合は、ESD保護区域(EPA)グラウンド電位となる床面に設置してください。
- EPAグラウンド電位となる床面に設置されていない場合、ESD対策効果がありません。

ねじ長さ

品番	Lm (mm)									
	40	50	63	80	98	100	125	138	158	
FDM-25-M6-KSE	●	●	●							
FDM-25-M8-KSE	●	●	●							
FDM-25-M10-KSE		●	●	●						
FDM-32-M8-KSE	●	●	●							
FDM-32-M10-KSE		●	●	●						
FDM-32-M12-KSE			●	●		●				
FDM-40-M8-KSE		●	●	●						
FDM-40-M10-KSE		●	●	●						
FDM-40-M12-KSE			●	●		●				
FDM-50-M8-KSE		●	●	●						
FDM-50-M10-KSE		●	●	●						
FDM-50-M12-KSE			●	●		●				
FDM-50-M16-KSE			●	●		●				
FDM-60-M10-KSE		●	●	●						
FDM-60-M12-KSE			●	●		●				
FDM-60-M16-KSE				●		●	●			
FDM-60-M20-KSE					●			●	●	
FDM-60-M24-KSE					●			●	●	●

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FDM-25-M8-40-KSE



② ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	🔩 ねじカット お問い合わせください	🌀 ゆるみ止め 対応不可	🔪 レーザ刻印 お問い合わせください
-------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------