



- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- スタッドカバーにより、取り付け後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりラバーディスクの有無が選択できます。ラバーディスクは、機器・装置の滑り止めに効果的です。

商品記号	ラバーディスク
FHMS-D0-W	なし
FHMS-D1-W	あり

● 材質・仕上げ	RoHS	
	FHMS-D0-W	FHMS-D1-W
ねじ	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
スタッドカバー	SUS303	SUS303
ラバーディスク		NBR (黒) 硬度ショア A70

寸法

FHMS-D0-W ラバーディスクなし **FHMS-D1-W** ラバーディスクつき

単位: mm

品番	D	M(並目)		H ₁	h	sw ₁	sw ₃	L ₂	L ₃	L ₄	D ₁	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ										
FHMS-80-M16-D0-W	80	M16	2	8.5	12	20	45	45	29	24	25000	476 - 595	
FHMS-80-M20-D0-W	80	M20	2.5	8.5	16	24	56	56	36	30	35000	738 - 984	
FHMS-80-M24-D0-W	80	M24	3	8.5	20	30	67	67	42	35	52000	1064 - 1419	
FHMS-100-M16-D0-W	100	M16	2	9	12	20	45	45	32	24	25000	623 - 742	
FHMS-100-M20-D0-W	100	M20	2.5	9	16	24	56	56	40	30	35000	885 - 1131	
FHMS-100-M24-D0-W	100	M24	3	9	20	30	67	67	48	35	52000	1211 - 1566	
FHMS-80-M16-D1-W	80	M16	2	8.5	2	12	20	45	45	29	24	25000	498 - 617
FHMS-80-M20-D1-W	80	M20	2.5	8.5	2	16	24	56	56	36	30	35000	760 - 1006
FHMS-80-M24-D1-W	80	M24	3	8.5	2	20	30	67	67	42	35	52000	1086 - 1441
FHMS-100-M16-D1-W	100	M16	2	9	3	12	20	45	45	32	24	25000	667 - 786
FHMS-100-M20-D1-W	100	M20	2.5	9	3	16	24	56	56	40	30	35000	929 - 1175
FHMS-100-M24-D1-W	100	M24	3	9	3	20	30	67	67	48	35	52000	1255 - 1610

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

ねじ長さ

FHMS-D0-W ラバーディスクなし **FHMS-D1-W** ラバーディスクつき

品番	L (mm)														
	118	119	143	144	168	169	193	194	218	219	243	244	268	269	
FHMS-80-M16-D0-W	●		●		●		●								
FHMS-80-M20-D0-W			●		●		●				●				
FHMS-80-M24-D0-W					●				●				●		
FHMS-100-M16-D0-W		●		●		●		●							
FHMS-100-M20-D0-W				●		●		●				●			
FHMS-100-M24-D0-W						●				●				●	
FHMS-80-M16-D1-W	●		●		●		●								
FHMS-80-M20-D1-W			●		●		●				●				
FHMS-80-M24-D1-W					●				●				●		
FHMS-100-M16-D1-W		●		●		●		●							
FHMS-100-M20-D1-W				●		●		●				●			
FHMS-100-M24-D1-W						●				●				●	

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FHMS-80-M16-118-D0-W

1 2 1

2 全高Lは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	お問い合わせください