



寸法

単位: mm

品番	D	M(並目)		sw1	sw3	L2	L3	D1	静的許容荷重*1 (N)	適用シールリング	適用ワイパー	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ							FSRN-HD	FWIP-HD-TPU	
FKRMS-60-M12-W-HD	60	M12	1.75	17	19	14	35	25	9000	FSRN-25-21-2-HD	FWIP-12-95-HD-TPU	477 - 521
FKRMS-60-M16-W-HD	60	M16	2	18	22	19	35	28	9000	FSRN-28-24-2-HD	FWIP-16-95-HD-TPU	538 - 619
FKRMS-80-M12-W-HD	80	M12	1.75	17	19	14	35	25	15000	FSRN-25-21-2-HD	FWIP-12-95-HD-TPU	540 - 584
FKRMS-80-M16-W-HD	80	M16	2	18	22	19	35	28	15000	FSRN-28-24-2-HD	FWIP-16-95-HD-TPU	601 - 681
FKRMS-80-M20-W-HD	80	M20	2.5	24	27	24	35	32	15000	FSRN-32-28-2-HD	FWIP-20-95-HD-TPU	814 - 1127
FKRMS-80-M24-W-HD	80	M24	3	24	30	29	35	36	15000	FSRN-36-32-2-HD	FWIP-24-95-HD-TPU	978 - 1157
FKRMS-100-M16-W-HD	100	M16	2	18	22	19	35	28	22000	FSRN-28-24-2-HD	FWIP-16-95-HD-TPU	683 - 763
FKRMS-100-M20-W-HD	100	M20	2.5	24	27	24	35	32	22000	FSRN-32-28-2-HD	FWIP-20-95-HD-TPU	896 - 1209
FKRMS-100-M24-W-HD	100	M24	3	24	30	29	35	36	22000	FSRN-36-32-2-HD	FWIP-24-95-HD-TPU	1060 - 1239
FKRMS-120-M16-W-HD	120	M16	2	18	22	19	35	28	30000	FSRN-28-24-2-HD	FWIP-16-95-HD-TPU	780 - 860
FKRMS-120-M20-W-HD	120	M20	2.5	24	27	24	35	32	30000	FSRN-32-28-2-HD	FWIP-20-95-HD-TPU	993 - 1306
FKRMS-120-M24-W-HD	120	M24	3	24	30	29	35	36	30000	FSRN-36-32-2-HD	FWIP-24-95-HD-TPU	1157 - 1336

*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

全長

品番	L(mm)			
	175	185	225	235
FKRMS-60-M12-W-HD	●		●	
FKRMS-60-M16-W-HD	●		●	
FKRMS-80-M12-W-HD	●		●	
FKRMS-80-M16-W-HD	●		●	
FKRMS-80-M20-W-HD		●		●
FKRMS-80-M24-W-HD		●		●
FKRMS-100-M16-W-HD	●		●	
FKRMS-100-M20-W-HD		●		●
FKRMS-100-M24-W-HD		●		●
FKRMS-120-M16-W-HD	●		●	
FKRMS-120-M20-W-HD		●		●
FKRMS-120-M24-W-HD		●		●

クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応不可
-----------------------	---------------	---------------	---------------

- ハイジエニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジエニックデザインについては、「ハイジエニックファミリー」をご参照ください。
- スタッドカバーにより、取り付け後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
- 取り付け面や部品のすき間にはシールやワイパーが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。
- シールやワイパーは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
- 3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-01やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- ベースプレートは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。



● 材質・仕上げ



	FKRMS-W-HD
ねじ	SUS304
ベースプレート	SUS316L
スタッドカバー	SUS304
シールリング	H-NBR(青) 硬度ショアA70±5
ワイパー	TPU(青) 硬度ショアA95±5
ジョイントシール	H-NBR(青) 硬度ショアA85±5
ラバーパッド	シリコンゴム(青) 硬度ショアA85±5

● 関連商品

シールリング [FSRN-HD] 単体での購入も可能です。



ワイパー [FWIP-HD-TPU] 単体での購入も可能です。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FKRMS-80-M16-175-W-HD

① ② ③
② Lは、表に●の記載があるサイズから選択してください。