

- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりラバーディスク材質とロックナットの有無が選択できます。ラバーディスクは、機器・装置の滑り止めに効果的です。TPE製ラバーディスクは耐候性にすぐれます。

商品記号	ラバーディスク	ロックナット
FNM-A1-S	NBR製	なし
FNM-A1-SK	NBR製	あり
FNM-A2-S	TPE製	なし
FNM-A2-SK	TPE製	あり

寸法

FNM-A1-S FNM-A2-S ロックナットなし FNM-A1-SK FNM-A2-SK ロックナットつき

単位:mm

品番 ラバーディスク:NBR	静的許容荷重 ^{※1} (N)	品番 ラバーディスク:TPE	静的許容荷重 ^{※1} (N)	M(並目)		D	H	H1	h	SW1	SW2	L1	t	質量 (g)
				ねじの呼び	ピッチ									
FNM-50-M8-A1-S	8000	FNM-50-M8-A2-S	8000	M8	1.25	50	23	14.5	3.5	17			3	110 - 117
FNM-50-M10-A1-S	10000	FNM-50-M10-A2-S	10000	M10	1.5	50	23	14.5	3.5	17			3	120 - 145
FNM-50-M12-A1-S	12000	FNM-50-M12-A2-S	12000	M12	1.75	50	23	14.5	3.5	17			3	140 - 188
FNM-60-M8-A1-S	8000	FNM-60-M8-A2-S	8000	M8	1.25	60	24	16	4	17			3	160 - 167
FNM-60-M10-A1-S	10000	FNM-60-M10-A2-S	10000	M10	1.5	60	24	16	4	17			3	170 - 195
FNM-60-M12-A1-S	12000	FNM-60-M12-A2-S	12000	M12	1.75	60	24	16	4	17			3	190 - 238
FNM-80-M8-A1-S	8000	FNM-80-M8-A2-S	8000	M8	1.25	80	26	18	5	17			3	250 - 257
FNM-80-M10-A1-S	10000	FNM-80-M10-A2-S	10000	M10	1.5	80	26	18	5	17			3	260 - 285
FNM-80-M12-A1-S	12000	FNM-80-M12-A2-S	12000	M12	1.75	80	26	18	5	17			3	280 - 328
FNM-100-M8-A1-S	8000	FNM-100-M8-A2-S	8000	M8	1.25	100	28	20	6	17			3	410 - 417
FNM-100-M10-A1-S	10000	FNM-100-M10-A2-S	10000	M10	1.5	100	28	20	6	17			3	420 - 445
FNM-100-M12-A1-S	11000	FNM-100-M12-A2-S	10000	M12	1.75	100	28	20	6	17			3	440 - 488
FNM-50-M8-A1-SK	8000	FNM-50-M8-A2-SK	8000	M8	1.25	50	23	14.5	3.5	17	13	6.8	3	114 - 121
FNM-50-M10-A1-SK	10000	FNM-50-M10-A2-SK	10000	M10	1.5	50	23	14.5	3.5	17	16	8.4	3	129 - 154
FNM-50-M12-A1-SK	12000	FNM-50-M12-A2-SK	12000	M12	1.75	50	23	14.5	3.5	17	18	10.8	3	153 - 201
FNM-60-M8-A1-SK	8000	FNM-60-M8-A2-SK	8000	M8	1.25	60	24	16	4	17	13	6.8	3	164 - 171
FNM-60-M10-A1-SK	10000	FNM-60-M10-A2-SK	10000	M10	1.5	60	24	16	4	17	16	8.4	3	179 - 204
FNM-60-M12-A1-SK	12000	FNM-60-M12-A2-SK	12000	M12	1.75	60	24	16	4	17	18	10.8	3	203 - 251
FNM-80-M8-A1-SK	8000	FNM-80-M8-A2-SK	8000	M8	1.25	80	26	18	5	17	13	6.8	3	254 - 261
FNM-80-M10-A1-SK	10000	FNM-80-M10-A2-SK	10000	M10	1.5	80	26	18	5	17	16	8.4	3	269 - 294
FNM-80-M12-A1-SK	12000	FNM-80-M12-A2-SK	12000	M12	1.75	80	26	18	5	17	18	10.8	3	293 - 341
FNM-100-M8-A1-SK	8000	FNM-100-M8-A2-SK	8000	M8	1.25	100	28	20	6	17	13	6.8	3	414 - 421
FNM-100-M10-A1-SK	10000	FNM-100-M10-A2-SK	10000	M10	1.5	100	28	20	6	17	16	8.4	3	429 - 454
FNM-100-M12-A1-SK	11000	FNM-100-M12-A2-SK	10000	M12	1.75	100	28	20	6	17	18	10.8	3	453 - 501

※1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	ねじカット → P.0000	ゆるみ止め → P.0000	レーザー刻印 → P.0000
対応不可	お問い合わせください	対応不可	対応不可

● 材質・仕上げ

	FNM-A1-S	FNM-A1-SK	FNM-A2-S	FNM-A2-SK
ねじ	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
パッド	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
ラバーディスク	NBR(黒) 硬度ショアA80±5	NBR(黒) 硬度ショアA80±5	TPE(白) 硬度ショアA80±5	TPE(白) 硬度ショアA80±5
六角穴付きボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ロックナット	-	スチール 三価クロメート処理	-	スチール 三価クロメート処理

ねじ長さ

FNM-A1-S ロックナットなし FNM-A1-SK ロックナットつき


品番 ラバーディスク:NBR	Lm(mm) ◀2						
	40	50	60	63	80	100	125
FNM-50-M8-A1-S	●	●		●			
FNM-50-M10-A1-S		●	●		●	●	
FNM-50-M12-A1-S			●		●	●	●
FNM-60-M8-A1-S	●	●		●			
FNM-60-M10-A1-S		●	●		●	●	
FNM-60-M12-A1-S			●		●	●	●
FNM-80-M8-A1-S	●	●		●			
FNM-80-M10-A1-S		●	●		●	●	
FNM-80-M12-A1-S			●		●	●	●
FNM-100-M8-A1-S	●	●		●			
FNM-100-M10-A1-S		●	●		●	●	
FNM-100-M12-A1-S			●		●	●	●
FNM-50-M8-A1-SK	●	●		●			
FNM-50-M10-A1-SK		●	●		●	●	
FNM-50-M12-A1-SK			●		●	●	●
FNM-60-M8-A1-SK	●	●		●			
FNM-60-M10-A1-SK		●	●		●	●	
FNM-60-M12-A1-SK			●		●	●	●
FNM-80-M8-A1-SK	●	●		●			
FNM-80-M10-A1-SK		●	●		●	●	
FNM-80-M12-A1-SK			●		●	●	●
FNM-100-M8-A1-SK	●	●		●			
FNM-100-M10-A1-SK		●	●		●	●	
FNM-100-M12-A1-SK			●		●	●	●

FNM-A2-S ロックナットなし FNM-A2-SK ロックナットつき

品番 ラバーディスク:TPE	Lm(mm) ◀2						
	40	50	60	63	80	100	125
FNM-50-M8-A2-S	●	●		●			
FNM-50-M10-A2-S		●	●		●	●	
FNM-50-M12-A2-S			●		●	●	●
FNM-60-M8-A2-S	●	●		●			
FNM-60-M10-A2-S		●	●		●	●	
FNM-60-M12-A2-S			●		●	●	●
FNM-80-M8-A2-S	●	●		●			
FNM-80-M10-A2-S		●	●		●	●	
FNM-80-M12-A2-S			●		●	●	●
FNM-100-M8-A2-S	●	●		●			
FNM-100-M10-A2-S		●	●		●	●	
FNM-100-M12-A2-S			●		●	●	●
FNM-50-M8-A2-SK	●	●		●			
FNM-50-M10-A2-SK		●	●		●	●	
FNM-50-M12-A2-SK			●		●	●	●
FNM-60-M8-A2-SK	●	●		●			
FNM-60-M10-A2-SK		●	●		●	●	
FNM-60-M12-A2-SK			●		●	●	●
FNM-80-M8-A2-SK	●	●		●			
FNM-80-M10-A2-SK		●	●		●	●	
FNM-80-M12-A2-SK			●		●	●	●
FNM-100-M8-A2-SK	●	●		●			
FNM-100-M10-A2-SK		●	●		●	●	
FNM-100-M12-A2-SK			●		●	●	●

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FNM-80-M8-50-A1-S



◀2 ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。