



- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりラバーディスク材質とロックナットの有無が選択できます。ラバーディスクは、機器・装置の滑り止めに効果的です。TPE製ラバーディスクは耐候性にすぐれます。

商品記号	ラバーディスク	ロックナット
FNMS-B1-T	NBR製	なし
FNMS-B1-TK	NBR製	あり
FNMS-B2-T	TPE製	なし
FNMS-B2-TK	TPE製	あり

寸法

FNMS-B1-T FNMS-B2-T ロックナットなし FNMS-B1-TK FNMS-B2-TK ロックナットつき

品番 ラバーディスク：NBR	静的許容荷重 *1 (N)	品番 ラバーディスク：TPE	静的許容荷重 *1 (N)	M(並目)		D	H	H1	h	sw1	sw2	L1	t	質量 (g)
				ねじの呼び	ピッチ									
FNMS-50-M16-B1-T	28000	FNMS-50-M16-B2-T	28000	M16	2	50	29	14.5	3.5	12			3	197 - 340
FNMS-60-M16-B1-T	28000	FNMS-60-M16-B2-T	25000	M16	2	60	30	16	4	12			3	247 - 390
FNMS-80-M16-B1-T	19000	FNMS-80-M16-B2-T	15000	M16	2	80	32	18	5	12			3	337 - 480
FNMS-80-M20-B1-T	19000	FNMS-80-M20-B2-T	15000	M20	2.5	80	33	18	5	15			3	417 - 681
FNMS-80-M24-B1-T	19000	FNMS-80-M24-B2-T	15000	M24	3	80	36	18	5	19			3	573 - 878
FNMS-100-M16-B1-T	17000	FNMS-100-M16-B2-T	14000	M16	2	100	34	20	6	12			3	497 - 640
FNMS-100-M20-B1-T	17000	FNMS-100-M20-B2-T	14000	M20	2.5	100	35	20	6	15			3	557 - 821
FNMS-100-M24-B1-T	17000	FNMS-100-M24-B2-T	14000	M24	3	100	38	20	6	19			3	713 - 1018
FNMS-120-M20-B1-T	25000	FNMS-120-M20-B2-T	22000	M20	2.5	120	39	22	6	15			4	887 - 1046
FNMS-120-M24-B1-T	25000	FNMS-120-M24-B2-T	22000	M24	3	120	42	22	6	19			4	1043 - 1195
FNMS-120-M30-B1-T	25000	FNMS-120-M30-B2-T	22000	M30	3.5	120	46	22	6	24			4	1193 - 1675
FNMS-50-M16-B1-TK	28000	FNMS-50-M16-B2-TK	28000	M16	2	50	29	14.5	3.5	12	24	14.8	3	226 - 369
FNMS-60-M16-B1-TK	28000	FNMS-60-M16-B2-TK	25000	M16	2	60	30	16	4	12	24	14.8	3	276 - 419
FNMS-80-M16-B1-TK	19000	FNMS-80-M16-B2-TK	15000	M16	2	80	32	18	5	12	24	14.8	3	366 - 509
FNMS-80-M20-B1-TK	19000	FNMS-80-M20-B2-TK	15000	M20	2.5	80	33	18	5	15	30	18	3	469 - 733
FNMS-80-M24-B1-TK	19000	FNMS-80-M24-B2-TK	15000	M24	3	80	36	18	5	19	36	21.5	3	665 - 970
FNMS-100-M16-B1-TK	17000	FNMS-100-M16-B2-TK	14000	M16	2	100	34	20	6	12	24	14.8	3	526 - 669
FNMS-100-M20-B1-TK	17000	FNMS-100-M20-B2-TK	14000	M20	2.5	100	35	20	6	15	30	18	3	609 - 873
FNMS-100-M24-B1-TK	17000	FNMS-100-M24-B2-TK	14000	M24	3	100	38	20	6	19	36	21.5	3	805 - 1110
FNMS-120-M20-B1-TK	25000	FNMS-120-M20-B2-TK	22000	M20	2.5	120	39	22	6	15	30	18	4	939 - 1098
FNMS-120-M24-B1-TK	25000	FNMS-120-M24-B2-TK	22000	M24	3	120	42	22	6	19	36	21.5	4	1135 - 1287
FNMS-120-M30-B1-TK	25000	FNMS-120-M30-B2-TK	22000	M30	3.5	120	46	22	6	24	46	25.6	4	1392 - 1874

*1： 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	ねじカット → P.0000	ゆるみ止め → P.0000	レーザ刻印 → P.0000
対応不可	お問い合わせください	対応不可	お問い合わせください

● 材質・仕上げ

	FNMS-B1-T	FNMS-B1-TK	FNMS-B2-T	FNMS-B2-TK
ねじ	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
ラバーディスク	NBR(黒) 硬度ショアA80±5	NBR(黒) 硬度ショアA80±5	TPE(白) 硬度ショアA80±5	TPE(白) 硬度ショアA80±5
六角穴付きボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ロックナット	-	SUS304	-	SUS304

ねじ長さ

FNMS-B1-T ロックナットなし FNMS-B1-TK ロックナットつき

品番 ラバーディスク：NBR	Lm (mm)				
	75	100	125	150	200
FNMS-50-M16-B1-T	●	●	●	●	●
FNMS-60-M16-B1-T	●	●	●	●	●
FNMS-80-M16-B1-T	●	●	●	●	●
FNMS-80-M20-B1-T	●	●	●	●	●
FNMS-80-M24-B1-T	●	●	●	●	●
FNMS-100-M16-B1-T	●	●	●	●	●
FNMS-100-M20-B1-T	●	●	●	●	●
FNMS-100-M24-B1-T	●	●	●	●	●
FNMS-120-M20-B1-T	●	●	●	●	●
FNMS-120-M24-B1-T	●	●	●	●	●
FNMS-120-M30-B1-T	●	●	●	●	●
FNMS-50-M16-B1-TK	●	●	●	●	●
FNMS-60-M16-B1-TK	●	●	●	●	●
FNMS-80-M16-B1-TK	●	●	●	●	●
FNMS-80-M20-B1-TK	●	●	●	●	●
FNMS-80-M24-B1-TK	●	●	●	●	●
FNMS-100-M16-B1-TK	●	●	●	●	●
FNMS-100-M20-B1-TK	●	●	●	●	●
FNMS-100-M24-B1-TK	●	●	●	●	●
FNMS-120-M20-B1-TK	●	●	●	●	●
FNMS-120-M24-B1-TK	●	●	●	●	●
FNMS-120-M30-B1-TK	●	●	●	●	●

FNMS-B2-T ロックナットなし FNMS-B2-TK ロックナットつき

品番 ラバーディスク：TPE	Lm (mm)				
	75	100	125	150	200
FNMS-50-M16-B2-T	●	●	●	●	●
FNMS-60-M16-B2-T	●	●	●	●	●
FNMS-80-M16-B2-T	●	●	●	●	●
FNMS-80-M20-B2-T	●	●	●	●	●
FNMS-80-M24-B2-T	●	●	●	●	●
FNMS-100-M16-B2-T	●	●	●	●	●
FNMS-100-M20-B2-T	●	●	●	●	●
FNMS-100-M24-B2-T	●	●	●	●	●
FNMS-120-M20-B2-T	●	●	●	●	●
FNMS-120-M24-B2-T	●	●	●	●	●
FNMS-120-M30-B2-T	●	●	●	●	●
FNMS-50-M16-B2-TK	●	●	●	●	●
FNMS-60-M16-B2-TK	●	●	●	●	●
FNMS-80-M16-B2-TK	●	●	●	●	●
FNMS-80-M20-B2-TK	●	●	●	●	●
FNMS-80-M24-B2-TK	●	●	●	●	●
FNMS-100-M16-B2-TK	●	●	●	●	●
FNMS-100-M20-B2-TK	●	●	●	●	●
FNMS-100-M24-B2-TK	●	●	●	●	●
FNMS-120-M20-B2-TK	●	●	●	●	●
FNMS-120-M24-B2-TK	●	●	●	●	●
FNMS-120-M30-B2-TK	●	●	●	●	●

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FNMS-80-M16-75-B1-T

① ② ③
② ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。