



*1: 感度によって標線の数が異なります。
 50'/2mm: 2本
 6'/2mm: 8本

● 材質・仕上げ



	FSLF
ホルダ	真鍮 粉体塗装(各色)
気泡管	ガラス
ベース	石膏

● 性能

品番	感度 (' / 2mm)
FSLF-**-G-50-*	50
FSLF-**-G-6-*	6

- 一軸タイプの気泡管水平器。
- 気泡管水平器について ➡ P.xxxx
- 取り付け面の一軸方向の水平状態を確認できます。
- 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
- フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。
- 液体は緑色。
- ホルダのカラーバリエーションは2色。

記号 2	ホルダ色
BK	黒
SG	シルバー

単位: mm

品番 1	L	感度 (' / 2mm)	窓数	A	d	H	t	L ₁	P	質量 (g)
FSLF-57-G-50-1	57	50	1	12	4.5	13	1	37	45	12
FSLF-57-G-50-2	57	50	2	12	4.5	13	1	37	45	11.5
FSLF-57-G-50-3	57	50	3	12	4.5	13	1	37	45	11
FSLF-57-G-6-1	57	6	1	12	4.5	13	1	37	45	12
FSLF-57-G-6-2	57	6	2	12	4.5	13	1	37	45	11.5
FSLF-57-G-6-3	57	6	3	12	4.5	13	1	37	45	11

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FSLF-57-G-50-2-BK



クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	レーザ刻印 ➡ P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可