



- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

## ● 材質・仕上げ



	FUFs-D0-X
ねじ	SUS303
パッド	SUS304
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf	H	H <sub>1</sub>	sw <sub>1</sub>	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ						
FUFs-40-M8-25-D0-X	40	M8	1.25	8	25	2	14	8000	62
FUFs-40-M10-28-D0-X	40	M10	1.5	10	28	2	14	12000	62
FUFs-40-M12-31-D0-X	40	M12	1.75	12	31	2	17	12000	77
FUFs-40-M16-37-D0-X	40	M16	2	16	37	2	22	12000	93
FUFs-50-M8-25-D0-X	50	M8	1.25	8	25	2.5	14	8000	82
FUFs-50-M10-28-D0-X	50	M10	1.5	10	28	2.5	14	14000	82
FUFs-50-M12-32-D0-X	50	M12	1.75	12	32	2.5	17	14000	97
FUFs-50-M16-37-D0-X	50	M16	2	16	37	2.5	22	14000	113
FUFs-60-M8-25-D0-X	60	M8	1.25	8	25	2.5	14	8000	96
FUFs-60-M10-28-D0-X	60	M10	1.5	10	28	2.5	14	14000	96
FUFs-60-M12-32-D0-X	60	M12	1.75	12	32	2.5	17	16000	111
FUFs-60-M16-37-D0-X	60	M16	2	16	37	2.5	22	16000	130
FUFs-80-M8-26-D0-X	80	M8	1.25	8	26	3	14	8000	159
FUFs-80-M10-29-D0-X	80	M10	1.5	10	29	3	14	14000	159
FUFs-80-M12-32-D0-X	80	M12	1.75	12	32	3	17	20000	174
FUFs-80-M16-38-D0-X	80	M16	2	16	38	3	22	20000	194
FUFs-80-M20-45-D0-X	80	M20	2.5	20	45	3	27	20000	253

\*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。  
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FUFs-40-M8-25-D0-X



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	ねじカット → P.0000	ゆるみ止め → P.0000	レーザー刻印 → P.0000
対応不可	対応不可	対応不可	お問い合わせください