



● 材質・仕上げ



	FUFs-D1-X
ねじ	SUS303
パッド	SUS304
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼
ラバーディスク	TPE(黒) 硬度ショアA80(参考)

- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
- ラバーディスクは取りはずし可能です。

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf	H	H1	h	sw1	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ							
FUFs-40-M8-25-D1-X	40	M8	1.25	8	25	2	1.5	14	8000	65
FUFs-40-M10-28-D1-X	40	M10	1.5	10	28	2	1.5	14	12000	65
FUFs-40-M12-31-D1-X	40	M12	1.75	12	31	2	1.5	17	12000	80
FUFs-40-M16-37-D1-X	40	M16	2	16	37	2	1.5	22	12000	96
FUFs-50-M8-25-D1-X	50	M8	1.25	8	25	2.5	2	14	8000	88
FUFs-50-M10-28-D1-X	50	M10	1.5	10	28	2.5	2	14	14000	88
FUFs-50-M12-32-D1-X	50	M12	1.75	12	32	2.5	2	17	14000	103
FUFs-50-M16-37-D1-X	50	M16	2	16	37	2.5	2	22	14000	120
FUFs-60-M8-25-D1-X	60	M8	1.25	8	25	2.5	2	14	8000	104
FUFs-60-M10-28-D1-X	60	M10	1.5	10	28	2.5	2	14	14000	104
FUFs-60-M12-32-D1-X	60	M12	1.75	12	32	2.5	2	17	16000	119
FUFs-60-M16-37-D1-X	60	M16	2	16	37	2.5	2	22	16000	138
FUFs-80-M8-26-D1-X	80	M8	1.25	8	26	3	2	14	8000	173
FUFs-80-M10-29-D1-X	80	M10	1.5	10	29	3	2	14	14000	173
FUFs-80-M12-32-D1-X	80	M12	1.75	12	32	3	2	17	20000	188
FUFs-80-M16-38-D1-X	80	M16	2	16	38	3	2	22	20000	204
FUFs-80-M20-45-D1-X	80	M20	2.5	20	45	3	2	27	20000	267

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FUFs-40-M8-25-D1-X



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	お問い合わせください