



寸法

FUM-A0-S ロックナットなし FUM-A0-SK ロックナットつき

単位: mm

品番	D	M(並目)		H	H1	SW1	SW2	L1	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ							
FUM-40-M8-A0-S	40	M8	1.25	11	2	17			7000	43 - 50
FUM-40-M10-A0-S	40	M10	1.5	11	2	17			7000	55 - 85
FUM-40-M12-A0-S	40	M12	1.75	11	2	17			7000	88 - 138
FUM-50-M8-A0-S	50	M8	1.25	11	2.5	17			8000	67 - 72
FUM-50-M10-A0-S	50	M10	1.5	11	2.5	17			8000	82 - 108
FUM-50-M12-A0-S	50	M12	1.75	11	2.5	17			8000	106 - 156
FUM-60-M8-A0-S	60	M8	1.25	11	2.5	17			8000	84 - 89
FUM-60-M10-A0-S	60	M10	1.5	11	2.5	17			10000	100 - 125
FUM-60-M12-A0-S	60	M12	1.75	11	2.5	17			10000	121 - 167
FUM-80-M8-A0-S	80	M8	1.25	12	3	17			8000	150 - 160
FUM-80-M10-A0-S	80	M10	1.5	12	3	17			10000	166 - 189
FUM-80-M12-A0-S	80	M12	1.75	12	3	17			12000	180 - 233
FUM-40-M8-A0-SK	40	M8	1.25	11	2	17	13	6.8	7000	47 - 54
FUM-40-M10-A0-SK	40	M10	1.5	11	2	17	16	8.4	7000	64 - 94
FUM-40-M12-A0-SK	40	M12	1.75	11	2	17	18	10.8	7000	101 - 151
FUM-50-M8-A0-SK	50	M8	1.25	11	2.5	17	13	6.8	8000	71 - 76
FUM-50-M10-A0-SK	50	M10	1.5	11	2.5	17	16	8.4	8000	91 - 117
FUM-50-M12-A0-SK	50	M12	1.75	11	2.5	17	18	10.8	8000	119 - 169
FUM-60-M8-A0-SK	60	M8	1.25	11	2.5	17	13	6.8	8000	88 - 93
FUM-60-M10-A0-SK	60	M10	1.5	11	2.5	17	16	8.4	10000	109 - 134
FUM-60-M12-A0-SK	60	M12	1.75	11	2.5	17	18	10.8	10000	134 - 180
FUM-80-M8-A0-SK	80	M8	1.25	12	3	17	13	6.8	8000	154 - 164
FUM-80-M10-A0-SK	80	M10	1.5	12	3	17	16	8.4	10000	175 - 198
FUM-80-M12-A0-SK	80	M12	1.75	12	3	17	18	10.8	12000	193 - 246

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	ねじカット → P.0000	ゆるみ止め → P.0000	レーザ刻印 → P.0000
対応不可	お問い合わせください	対応不可	対応不可

- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FUM-A0-S	なし
FUM-A0-SK	あり

● 材質・仕上げ RoHS

	FUM-A0-S	FUM-A0-SK
ねじ	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
パッド	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ロックナット		スチール 三価クロメート処理

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FUM-40-M8-40-A0-SK



2 ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

ねじ長さ

FUM-A0-S ロックナットなし FUM-A0-SK ロックナットつき

品番	Lm (mm) 2						
	40	50	60	63	80	100	125
FUM-40-M8-A0-S	●	●		●			
FUM-40-M10-A0-S		●	●		●	●	
FUM-40-M12-A0-S			●		●	●	●
FUM-50-M8-A0-S	●	●		●			
FUM-50-M10-A0-S		●	●		●	●	
FUM-50-M12-A0-S			●		●	●	●
FUM-60-M8-A0-S	●	●		●			
FUM-60-M10-A0-S		●	●		●	●	
FUM-60-M12-A0-S			●		●	●	●
FUM-80-M8-A0-S	●	●		●			
FUM-80-M10-A0-S		●	●		●	●	
FUM-80-M12-A0-S			●		●	●	●
FUM-40-M8-A0-SK	●	●		●			
FUM-40-M10-A0-SK		●	●		●	●	
FUM-40-M12-A0-SK			●		●	●	●
FUM-50-M8-A0-SK	●	●		●			
FUM-50-M10-A0-SK		●	●		●	●	
FUM-50-M12-A0-SK			●		●	●	●
FUM-60-M8-A0-SK	●	●		●			
FUM-60-M10-A0-SK		●	●		●	●	
FUM-60-M12-A0-SK			●		●	●	●
FUM-80-M8-A0-SK	●	●		●			
FUM-80-M10-A0-SK		●	●		●	●	
FUM-80-M12-A0-SK			●		●	●	●