



- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取り付け・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。
- ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FUM-A3-U	なし
FUM-A3-UK	あり

● 材質・仕上げ RoHS

	FUM-A3-U	FUM-A3-UK
ねじ	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
パッド	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ラバーディスク	NBR(黒) 硬度ショアA70±5	NBR(黒) 硬度ショアA70±5
ロックナット		スチール 三価クロメート処理

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FUM-40-M16-75-A3-UK

- ① ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

寸法

品番	D	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	H	H ₁	h	SW ₁	SW ₂	L ₁	B	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
FUM-40-M16-A3-U	40	M16	2	17	2	3.5	12			8	7000	158 - 325
FUM-50-M16-A3-U	50	M16	2	17	2.5	4	12			8	8000	185 - 340
FUM-60-M16-A3-U	60	M16	2	17	2.5	4.5	12			8	10000	207 - 363
FUM-80-M16-A3-U	80	M16	2	18	3	5	12			8	12000	250 - 444
FUM-80-M20-A3-U	80	M20	2.5	19	3	5	15			10	16000	377 - 625
FUM-80-M24-A3-U	80	M24	3	22	3	5	19			12	16000	572 - 850
FUM-40-M16-A3-UK	40	M16	2	17	2	3.5	12	24	14.8	8	7000	187 - 354
FUM-50-M16-A3-UK	50	M16	2	17	2.5	4	12	24	14.8	8	8000	214 - 369
FUM-60-M16-A3-UK	60	M16	2	17	2.5	4.5	12	24	14.8	8	10000	236 - 392
FUM-80-M16-A3-UK	80	M16	2	18	3	5	12	24	14.8	8	12000	279 - 473
FUM-80-M20-A3-UK	80	M20	2.5	19	3	5	15	30	18	10	16000	429 - 677
FUM-80-M24-A3-UK	80	M24	3	22	3	5	19	36	21.5	12	16000	664 - 942

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

ねじ長さ

品番	Lm (mm)				
	75	100	125	150	200
FUM-40-M16-A3-U	●	●	●	●	●
FUM-50-M16-A3-U	●	●	●	●	●
FUM-60-M16-A3-U	●	●	●	●	●
FUM-80-M16-A3-U	●	●	●	●	●
FUM-80-M20-A3-U	●	●	●	●	●
FUM-80-M24-A3-U		●	●	●	●
FUM-40-M16-A3-UK	●	●	●	●	●
FUM-50-M16-A3-UK	●	●	●	●	●
FUM-60-M16-A3-UK	●	●	●	●	●
FUM-80-M16-A3-UK	●	●	●	●	●
FUM-80-M20-A3-UK	●	●	●	●	●
FUM-80-M24-A3-UK		●	●	●	●