



- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FUMS-D0-T	なし
FUMS-D0-TK	あり

● 材質・仕上げ



	FUMS-D0-T	FUMS-D0-TK
ねじ	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ロックナット		SUS304相当

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FUMS-40-M16-75-D0-TK



2 ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

寸法

FUMS-D0-T ロックナットなし FUMS-D0-TK ロックナットつき

単位: mm

品番 1	D	M(並目)		H	H ₁	SW ₁	SW ₂	L ₁	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ							
FUMS-40-M16-D0-T	40	M16	2	17	2	12			12000	129 - 291
FUMS-50-M16-D0-T	50	M16	2	17	2.5	12			14000	149 - 311
FUMS-60-M16-D0-T	60	M16	2	17	2.5	12			16000	166 - 328
FUMS-80-M16-D0-T	80	M16	2	18	3	12			20000	226 - 388
FUMS-80-M20-D0-T	80	M20	2.5	19	3	15			20000	281 - 541
FUMS-80-M24-D0-T	80	M24	3	22	3	19			22000	447 - 739
FUMS-40-M16-D0-TK	40	M16	2	17	2	12	24	14.8	12000	163 - 325
FUMS-50-M16-D0-TK	50	M16	2	17	2.5	12	24	14.8	14000	183 - 345
FUMS-60-M16-D0-TK	60	M16	2	17	2.5	12	24	14.8	16000	200 - 362
FUMS-80-M16-D0-TK	80	M16	2	18	3	12	24	14.8	20000	260 - 422
FUMS-80-M20-D0-TK	80	M20	2.5	19	3	15	30	18	20000	334 - 594
FUMS-80-M24-D0-TK	80	M24	3	22	3	19	36	21.5	22000	547 - 839

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

ねじ長さ

FUMS-D0-T ロックナットなし FUMS-D0-TK ロックナットつき

品番	Lm (mm) 2				
	75	100	125	150	200
FUMS-40-M16-D0-T	●	●	●	●	●
FUMS-50-M16-D0-T	●	●	●	●	●
FUMS-60-M16-D0-T	●	●	●	●	●
FUMS-80-M16-D0-T	●	●	●	●	●
FUMS-80-M20-D0-T	●	●	●	●	●
FUMS-80-M24-D0-T		●	●	●	●
FUMS-40-M16-D0-TK	●	●	●	●	●
FUMS-50-M16-D0-TK	●	●	●	●	●
FUMS-60-M16-D0-TK	●	●	●	●	●
FUMS-80-M16-D0-TK	●	●	●	●	●
FUMS-80-M20-D0-TK	●	●	●	●	●
FUMS-80-M24-D0-TK		●	●	●	●

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000
 ねじカット → P.0000
 ゆるみ止め → P.0000
 レーザ刻印 → P.0000