



- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FUMS-D0-V	なし
FUMS-D0-VK	あり

● 材質・仕上げ



	FUMS-D0-V	FUMS-D0-VK
ねじ	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ロックナット		SUS304相当

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FUMS-60-M16-75-D0-VK



2 ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

寸法

FUMS-D0-V ロックナットなし FUMS-D0-VK ロックナットつき

単位: mm

品番 1	D	M(並目)		H	H1	SW1	SW2	SW3	L1	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ								
FUMS-60-M16-D0-V	60	M16	2	14	2.5	12		10		16000	157 - 256
FUMS-80-M16-D0-V	80	M16	2	15	3	12		10		20000	217 - 316
FUMS-80-M20-D0-V	80	M20	2.5	15	3	16		13		20000	331 - 539
FUMS-80-M24-D0-V	80	M24	3	18	3	20		17		22000	433 - 727
FUMS-60-M16-D0-VK	60	M16	2	14	2.5	12	24	10	14.8	16000	191 - 290
FUMS-80-M16-D0-VK	80	M16	2	15	3	12	24	10	14.8	20000	251 - 350
FUMS-80-M20-D0-VK	80	M20	2.5	15	3	16	30	13	18	20000	384 - 592
FUMS-80-M24-D0-VK	80	M24	3	18	3	20	36	17	21.5	22000	528 - 822

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

ねじ長さ

FUMS-D0-V ロックナットなし FUMS-D0-VK ロックナットつき

品番	Lm (mm) 2				
	75	100	125	150	200
FUMS-60-M16-D0-V	●	●	●	●	
FUMS-80-M16-D0-V	●	●	●	●	
FUMS-80-M20-D0-V		●	●	●	●
FUMS-80-M24-D0-V		●		●	●
FUMS-60-M16-D0-VK	●	●	●	●	
FUMS-80-M16-D0-VK	●	●	●	●	
FUMS-80-M20-D0-VK		●	●	●	●
FUMS-80-M24-D0-VK		●		●	●