



- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- スタッドカバーにより、取り付け後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

● 材質・仕上げ



FUMS-D0-W	
ねじ	SUS303
パッド	SUS304
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼
スタッドカバー	SUS303

単位: mm

品番	D	M(並目)		L	H <sub>1</sub>	sw <sub>1</sub>	sw <sub>3</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	D <sub>1</sub>	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ										
FUMS-60-M16-110-D0-W	60	M16	2	110	2.5	12	20	45	45	29	24	16000	284
FUMS-60-M16-135-D0-W	60	M16	2	135	2.5	12	20	45	45	29	24	16000	321
FUMS-60-M16-160-D0-W	60	M16	2	160	2.5	12	20	45	45	29	24	16000	362
FUMS-60-M16-185-D0-W	60	M16	2	185	2.5	12	20	45	45	29	24	16000	402
FUMS-80-M16-110-D0-W	80	M16	2	110	3	12	20	45	45	29	24	20000	344
FUMS-80-M16-135-D0-W	80	M16	2	135	3	12	20	45	45	29	24	20000	381
FUMS-80-M16-160-D0-W	80	M16	2	160	3	12	20	45	45	29	24	20000	422
FUMS-80-M16-185-D0-W	80	M16	2	185	3	12	20	45	45	29	24	20000	462
FUMS-80-M20-134-D0-W	80	M20	2.5	134	3	16	24	56	56	37	30	20000	561
FUMS-80-M20-159-D0-W	80	M20	2.5	159	3	16	24	56	56	37	30	20000	624
FUMS-80-M20-184-D0-W	80	M20	2.5	184	3	16	24	56	56	37	30	20000	687
FUMS-80-M20-234-D0-W	80	M20	2.5	234	3	16	24	56	56	37	30	20000	811
FUMS-80-M24-159-D0-W	80	M24	3	159	3	20	30	67	67	42	35	22000	862
FUMS-80-M24-209-D0-W	80	M24	3	209	3	20	30	67	67	42	35	22000	1040
FUMS-80-M24-259-D0-W	80	M24	3	259	3	20	30	67	67	42	35	22000	1219

\*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**FUMS-60-M16-110-D0-W**



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	ねじカット → P.0000	ゆるみ止め → P.0000	レーザー刻印 → P.0000
対応不可	対応不可	対応不可	お問い合わせください