



- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
- ラバーディスクは取りはずし可能です。
- ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FUMS-D1-U	なし
FUMS-D1-UK	あり

● 材質・仕上げ RoHS

	FUMS-D1-U	FUMS-D1-UK
ねじ	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ラバーディスク	TPE(黒) 硬度ショアA80(参考)	TPE(黒) 硬度ショアA80(参考)
ロックナット		SUS304相当

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FUMS-40-M16-75-D1-UK



② ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

寸法

品番 ①	FUMS-D1-U ロックナットなし		FUMS-D1-UK ロックナットつき										単位: mm	
	D	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	H	H ₁	h	SW ₁	SW ₂	L ₁	B	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)		
FUMS-40-M16-D1-U	40	M16	2	17	2	1.5	12			8	12000	127 - 290		
FUMS-50-M16-D1-U	50	M16	2	17	2.5	2	12			8	14000	150 - 313		
FUMS-60-M16-D1-U	60	M16	2	17	2.5	2	12			8	16000	169 - 332		
FUMS-80-M16-D1-U	80	M16	2	18	3	2	12			8	20000	234 - 398		
FUMS-80-M20-D1-U	80	M20	2.5	19	3	2	15			10	20000	295 - 549		
FUMS-80-M24-D1-U	80	M24	3	22	3	2	19			12	22000	448 - 733		
FUMS-40-M16-D1-UK	40	M16	2	17	2	1.5	12	24	14.8	8	12000	157 - 320		
FUMS-50-M16-D1-UK	50	M16	2	17	2.5	2	12	24	14.8	8	14000	181 - 347		
FUMS-60-M16-D1-UK	60	M16	2	17	2.5	2	12	24	14.8	8	16000	200 - 366		
FUMS-80-M16-D1-UK	80	M16	2	18	3	2	12	24	14.8	8	20000	269 - 432		
FUMS-80-M20-D1-UK	80	M20	2.5	19	3	2	15	30	18	10	20000	348 - 602		
FUMS-80-M24-D1-UK	80	M24	3	22	3	2	19	36	21.5	12	22000	548 - 833		

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

ねじ長さ

品番	FUMS-D1-U ロックナットなし		FUMS-D1-UK ロックナットつき				
	Lm (mm) ②						
	75	100	125	150	200		
FUMS-40-M16-D1-U	●	●	●	●	●		
FUMS-50-M16-D1-U	●	●	●	●	●		
FUMS-60-M16-D1-U	●	●	●	●	●		
FUMS-80-M16-D1-U	●	●	●	●	●		
FUMS-80-M20-D1-U	●	●	●	●	●		
FUMS-80-M24-D1-U		●	●	●	●		
FUMS-40-M16-D1-UK	●	●	●	●	●		
FUMS-50-M16-D1-UK	●	●	●	●	●		
FUMS-60-M16-D1-UK	●	●	●	●	●		
FUMS-80-M16-D1-UK	●	●	●	●	●		
FUMS-80-M20-D1-UK	●	●	●	●	●		
FUMS-80-M24-D1-UK		●	●	●	●		