



- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取り付け・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
- ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FUMS-D3-U	なし
FUMS-D3-UK	あり

● 材質・仕上げ RoHS

	FUMS-D3-U	FUMS-D3-UK
ねじ	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ラバーディスク	NBR(黒) 硬度ショアA70±5	NBR(黒) 硬度ショアA70±5
ロックナット		SUS304相当

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FUMS-40-M16-75-D3-UK

- ① ② ①
- ② ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

寸法

品番 ①	FUMS-D3-U ロックナットなし		FUMS-D3-UK ロックナットつき										単位: mm	
	D	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	H	H ₁	h	sw ₁	sw ₂	L ₁	B	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)		
FUMS-40-M16-D3-U	40	M16	2	17	2	3.5	12			8	12000	136 - 299		
FUMS-50-M16-D3-U	50	M16	2	17	2.5	4	12			8	14000	145 - 308		
FUMS-60-M16-D3-U	60	M16	2	17	2.5	4.5	12			8	16000	165 - 328		
FUMS-80-M16-D3-U	80	M16	2	18	3	5	12			8	20000	245 - 408		
FUMS-80-M20-D3-U	80	M20	2.5	19	3	5	15			10	20000	305 - 559		
FUMS-80-M24-D3-U	80	M24	3	22	3	5	19			12	22000	464 - 746		
FUMS-40-M16-D3-UK	40	M16	2	17	2	3.5	12	24	14.8	8	12000	170 - 333		
FUMS-50-M16-D3-UK	50	M16	2	17	2.5	4	12	24	14.8	8	14000	184 - 340		
FUMS-60-M16-D3-UK	60	M16	2	17	2.5	4.5	12	24	14.8	8	16000	199 - 360		
FUMS-80-M16-D3-UK	80	M16	2	18	3	5	12	24	14.8	8	20000	281 - 440		
FUMS-80-M20-D3-UK	80	M20	2.5	19	3	5	15	30	18	10	20000	360 - 612		
FUMS-80-M24-D3-UK	80	M24	3	22	3	5	19	36	21.5	12	22000	564 - 846		

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

ねじ長さ

品番	FUMS-D3-U ロックナットなし		FUMS-D3-UK ロックナットつき				
	Lm (mm) ②		75	100	125	150	200
FUMS-40-M16-D3-U	●		●		●		●
FUMS-50-M16-D3-U	●		●		●		●
FUMS-60-M16-D3-U	●		●		●		●
FUMS-80-M16-D3-U	●		●		●		●
FUMS-80-M20-D3-U	●		●		●		●
FUMS-80-M24-D3-U			●		●		●
FUMS-40-M16-D3-UK	●		●		●		●
FUMS-50-M16-D3-UK	●		●		●		●
FUMS-60-M16-D3-UK	●		●		●		●
FUMS-80-M16-D3-UK	●		●		●		●
FUMS-80-M20-D3-UK	●		●		●		●
FUMS-80-M24-D3-UK			●		●		●