



- ベースプレートは液体が流れやすい傾斜面で、清掃しやすい鏡面仕上げです。
- ねじ・ベースプレートは、SUS304より耐蝕性にすぐれたSUS316L製です。
- ラバーパッドは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- ベースプレートは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FVML-S	なし
FVML-SK	あり

● 材質・仕上げ



	FVML-S	FVML-SK
ねじ	SUS316L	SUS316L
ベースプレート	SUS316L	SUS316L
ねじ取り付けボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ラバーパッド	NBR(黒) 硬度ショアA85±5	NBR(黒) 硬度ショアA85±5
ロックナット	-	SUS316



寸法

FVML-S ロックナットなし FVML-SK ロックナットつき

単位: mm

品番	D	M(並目)		H	SW1	SW2	L1	θ (°)	静的許容荷重*1 (N)	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ							
FVML-60-M8-C3-S	60	M8	1.25	31	17	-	-	32	8000	121 - 128
FVML-60-M10-C3-S	60	M10	1.5	31	17	-	-	32	14000	134 - 159
FVML-60-M12-C3-S	60	M12	1.75	31	17	-	-	32	14000	152 - 199
FVML-80-M8-C3-S	80	M8	1.25	33	17	-	-	26	8000	193 - 200
FVML-80-M10-C3-S	80	M10	1.5	33	17	-	-	26	14000	207 - 232
FVML-80-M12-C3-S	80	M12	1.75	33	17	-	-	26	14000	225 - 272
FVML-100-M8-C3-S	100	M8	1.25	35	17	-	-	22	8000	288 - 295
FVML-100-M10-C3-S	100	M10	1.5	35	17	-	-	22	14000	302 - 327
FVML-100-M12-C3-S	100	M12	1.75	35	17	-	-	22	16000	320 - 367
FVML-60-M8-C3-SK	60	M8	1.25	31	17	13	6.8	32	8000	125 - 132
FVML-60-M10-C3-SK	60	M10	1.5	31	17	16	8.4	32	14000	143 - 168
FVML-60-M12-C3-SK	60	M12	1.75	31	17	18	10.8	32	14000	165 - 212
FVML-80-M8-C3-SK	80	M8	1.25	33	17	13	6.8	26	8000	197 - 204
FVML-80-M10-C3-SK	80	M10	1.5	33	17	16	8.4	26	14000	216 - 241
FVML-80-M12-C3-SK	80	M12	1.75	33	17	18	10.8	26	14000	238 - 285
FVML-100-M8-C3-SK	100	M8	1.25	35	17	13	6.8	22	8000	292 - 299
FVML-100-M10-C3-SK	100	M10	1.5	35	17	16	8.4	22	14000	311 - 336
FVML-100-M12-C3-SK	100	M12	1.75	35	17	18	10.8	22	16000	333 - 380

*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

ねじ長さ

FVML-S ロックナットなし FVML-SK ロックナットつき

品番	Lm (mm)							
	40	50	60	63	80	100	125	
FVML-60-M8-C3-S	●	●		●				
FVML-60-M10-C3-S		●	●		●	●		
FVML-60-M12-C3-S			●		●	●	●	
FVML-80-M8-C3-S	●	●		●				
FVML-80-M10-C3-S		●	●		●	●		
FVML-80-M12-C3-S			●		●	●	●	
FVML-100-M8-C3-S	●	●		●				
FVML-100-M10-C3-S		●	●		●	●		
FVML-100-M12-C3-S			●		●	●	●	
FVML-60-M8-C3-SK	●	●		●				
FVML-60-M10-C3-SK		●	●		●	●		
FVML-60-M12-C3-SK			●		●	●	●	
FVML-80-M8-C3-SK	●	●		●				
FVML-80-M10-C3-SK		●	●		●	●		
FVML-80-M12-C3-SK			●		●	●	●	
FVML-100-M8-C3-SK	●	●		●				
FVML-100-M10-C3-SK		●	●		●	●		
FVML-100-M12-C3-SK			●		●	●	●	

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FVML-80-M8-63-C3-SK



② ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応不可	お問い合わせください	対応不可	お問い合わせください