



- ベースプレートは液体が流れやすい傾斜面で、清掃しやすい鏡面仕上げです。
- ねじ・ベースプレートは、SUS304より耐蝕性にすぐれたSUS316L製です。
- ラバーパッドは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
- ベースプレートは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FVML-T	なし
FVML-TK	あり

● 材質・仕上げ

	FVML-T	FVML-TK
ねじ	SUS316L	SUS316L
ベースプレート	SUS316L	SUS316L
ねじ取り付けボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ラバーパッド	NBR(黒) 硬度ショアA85±5	NBR(黒) 硬度ショアA85±5
ロックナット	-	SUS316



寸法

FVML-T ロックナットなし FVML-TK ロックナットつき

単位: mm

品番	D	M(並目)		H	sw1	sw2	L1	θ (°)	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ							
FVML-60-M16-C3-T	60	M16	2	37	12	-	-	32	14000	211 - 442
FVML-80-M16-C3-T	80	M16	2	39	12	-	-	26	14000	284 - 515
FVML-80-M20-C3-T	80	M20	2.5	39	15	-	-	26	32000	349 - 710
FVML-80-M24-C3-T	80	M24	3	41	19	-	-	26	36000	510 - 1110
FVML-100-M16-C3-T	100	M16	2	41	12	-	-	22	24000	379 - 610
FVML-100-M20-C3-T	100	M20	2.5	41	15	-	-	22	26000	444 - 805
FVML-100-M24-C3-T	100	M24	3	43	19	-	-	22	28000	605 - 1205
FVML-120-M20-C3-T	120	M20	2.5	43	15	-	-	20	26000	565 - 926
FVML-120-M24-C3-T	120	M24	3	46	19	-	-	20	26000	726 - 1326
FVML-60-M16-C3-TK	60	M16	2	37	12	24	14.8	32	14000	240 - 471
FVML-80-M16-C3-TK	80	M16	2	39	12	24	14.8	26	14000	313 - 544
FVML-80-M20-C3-TK	80	M20	2.5	39	15	30	18	26	32000	401 - 762
FVML-80-M24-C3-TK	80	M24	3	41	19	36	21.5	26	36000	602 - 1202
FVML-100-M16-C3-TK	100	M16	2	41	12	24	14.8	22	24000	408 - 639
FVML-100-M20-C3-TK	100	M20	2.5	41	15	30	18	22	26000	496 - 857
FVML-100-M24-C3-TK	100	M24	3	43	19	36	21.5	22	28000	697 - 1297
FVML-120-M20-C3-TK	120	M20	2.5	43	15	30	18	20	26000	617 - 978
FVML-120-M24-C3-TK	120	M24	3	46	19	36	21.5	20	26000	818 - 1418

*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

ねじ長さ

FVML-T ロックナットなし FVML-TK ロックナットつき

品番	Lm (mm)							
	75	100	125	150	200	250	300	
FVML-60-M16-C3-T	●	●	●	●	●	●		
FVML-80-M16-C3-T	●	●	●	●	●	●		
FVML-80-M20-C3-T	●	●	●	●	●	●		
FVML-80-M24-C3-T		●	●	●	●	●	●	
FVML-100-M16-C3-T	●	●	●	●	●	●		
FVML-100-M20-C3-T	●	●	●	●	●	●		
FVML-100-M24-C3-T		●	●	●	●	●	●	
FVML-120-M20-C3-T	●	●	●	●	●	●		
FVML-120-M24-C3-T		●	●	●	●	●	●	
FVML-60-M16-C3-TK	●	●	●	●	●	●		
FVML-80-M16-C3-TK	●	●	●	●	●	●		
FVML-80-M20-C3-TK	●	●	●	●	●	●		
FVML-80-M24-C3-TK		●	●	●	●	●	●	
FVML-100-M16-C3-TK	●	●	●	●	●	●		
FVML-100-M20-C3-TK	●	●	●	●	●	●		
FVML-100-M24-C3-TK		●	●	●	●	●	●	
FVML-120-M20-C3-TK	●	●	●	●	●	●		
FVML-120-M24-C3-TK		●	●	●	●	●	●	

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FVML-80-M16-125-C3-TK

ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応不可	お問い合わせください	対応不可	お問い合わせください