



- ベースプレートは液体が流れやすい傾斜面で、清掃しやすい鏡面仕上げです。
- ねじ・ベースプレートはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- ラバーパッドは、米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠した材料を使用しています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- ベースプレートは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FVMS-S	なし
FVMS-SK	あり

● 材質・仕上げ



	FVMS-S	FVMS-SK
ねじ	SUS303	SUS303
ベースプレート	SUS304	SUS304
ねじ取り付けボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ラバーパッド	NBR (黒) 硬度ショア A85±5	NBR (黒) 硬度ショア A85±5
ロックナット	-	SUS304



寸法

FVMS-S ロックナットなし FVMS-SK ロックナットつき

単位: mm

品番	D	M (並目)		H	SW1	SW2	L1	θ (°)	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ							
FVMS-60-M8-C3-S	60	M8	1.25	31	17	-	-	32	8000	120 - 128
FVMS-60-M10-C3-S	60	M10	1.5	31	17	-	-	32	14000	133 - 158
FVMS-60-M12-C3-S	60	M12	1.75	31	17	-	-	32	14000	151 - 197
FVMS-80-M8-C3-S	80	M8	1.25	33	17	-	-	26	8000	192 - 200
FVMS-80-M10-C3-S	80	M10	1.5	33	17	-	-	26	14000	206 - 231
FVMS-80-M12-C3-S	80	M12	1.75	33	17	-	-	26	14000	224 - 270
FVMS-100-M8-C3-S	100	M8	1.25	35	17	-	-	22	8000	287 - 295
FVMS-100-M10-C3-S	100	M10	1.5	35	17	-	-	22	14000	301 - 326
FVMS-100-M12-C3-S	100	M12	1.75	35	17	-	-	22	16000	319 - 365
FVMS-60-M8-C3-SK	60	M8	1.25	31	17	13	6.8	32	8000	124 - 132
FVMS-60-M10-C3-SK	60	M10	1.5	31	17	16	8.4	32	14000	142 - 167
FVMS-60-M12-C3-SK	60	M12	1.75	31	17	18	10.8	32	14000	164 - 210
FVMS-80-M8-C3-SK	80	M8	1.25	33	17	13	6.8	26	8000	196 - 204
FVMS-80-M10-C3-SK	80	M10	1.5	33	17	16	8.4	26	14000	215 - 240
FVMS-80-M12-C3-SK	80	M12	1.75	33	17	18	10.8	26	14000	237 - 283
FVMS-100-M8-C3-SK	100	M8	1.25	35	17	13	6.8	22	8000	291 - 299
FVMS-100-M10-C3-SK	100	M10	1.5	35	17	16	8.4	22	14000	310 - 335
FVMS-100-M12-C3-SK	100	M12	1.75	35	17	18	10.8	22	16000	332 - 378

*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

ねじ長さ

FVMS-S ロックナットなし FVMS-SK ロックナットつき

品番	Lm (mm)							
	40	50	60	63	80	100	125	
FVMS-60-M8-C3-S	●	●		●				
FVMS-60-M10-C3-S		●	●		●	●		
FVMS-60-M12-C3-S			●		●	●	●	
FVMS-80-M8-C3-S	●	●		●				
FVMS-80-M10-C3-S		●	●		●	●		
FVMS-80-M12-C3-S			●		●	●	●	
FVMS-100-M8-C3-S	●	●		●				
FVMS-100-M10-C3-S		●	●		●	●		
FVMS-100-M12-C3-S			●		●	●	●	
FVMS-60-M8-C3-SK	●	●		●				
FVMS-60-M10-C3-SK		●	●		●	●		
FVMS-60-M12-C3-SK			●		●	●	●	
FVMS-80-M8-C3-SK	●	●		●				
FVMS-80-M10-C3-SK		●	●		●	●		
FVMS-80-M12-C3-SK			●		●	●	●	
FVMS-100-M8-C3-SK	●	●		●				
FVMS-100-M10-C3-SK		●	●		●	●		
FVMS-100-M12-C3-SK			●		●	●	●	

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FVMS-80-M8-63-C3-SK



クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応不可	お問い合わせください	対応不可	お問い合わせください