



- ベースプレートは液体が流れやすい傾斜面で、清掃しやすい鏡面仕上げです。
- ねじ・ベースプレートはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- ラバーパッドは、米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠した材料を使用しています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
- ベースプレートは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FVMS-T	なし
FVMS-TK	あり

材質・仕上げ	FVMS-T	FVMS-TK
ねじ	SUS303	SUS303
ベースプレート	SUS304	SUS304
ねじ取り付けボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ラバーパッド	NBR (黒) 硬度ショア A85±5	NBR (黒) 硬度ショア A85±5
ロックナット	-	SUS304



## 寸法

FVMS-T ロックナットなし FVMS-TK ロックナットつき

単位: mm

品番	D	M (並目)		H	sw1	sw2	L1	θ (°)	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ							
FVMS-60-M16-C3-T	60	M16	2	37	12	-	-	32	14000	209 - 434
FVMS-80-M16-C3-T	80	M16	2	39	12	-	-	26	14000	282 - 507
FVMS-80-M20-C3-T	80	M20	2.5	39	15	-	-	26	32000	338 - 699
FVMS-80-M24-C3-T	80	M24	3	41	19	-	-	26	36000	505 - 1347
FVMS-100-M16-C3-T	100	M16	2	41	12	-	-	22	24000	377 - 602
FVMS-100-M20-C3-T	100	M20	2.5	41	15	-	-	22	26000	433 - 794
FVMS-100-M24-C3-T	100	M24	3	43	19	-	-	22	28000	600 - 1442
FVMS-120-M20-C3-T	120	M20	2.5	43	15	-	-	20	26000	554 - 915
FVMS-120-M24-C3-T	120	M24	3	46	19	-	-	20	26000	721 - 1563
FVMS-120-M30-C3-T	120	M30	3.5	50	24	-	-	20	26000	964 - 1926
FVMS-60-M16-C3-TK	60	M16	2	37	12	24	14.8	32	14000	238 - 463
FVMS-80-M16-C3-TK	80	M16	2	39	12	24	14.8	26	14000	311 - 536
FVMS-80-M20-C3-TK	80	M20	2.5	39	15	30	18	26	32000	390 - 751
FVMS-80-M24-C3-TK	80	M24	3	41	19	36	21.5	26	36000	597 - 1439
FVMS-100-M16-C3-TK	100	M16	2	41	12	24	14.8	22	24000	406 - 631
FVMS-100-M20-C3-TK	100	M20	2.5	41	15	30	18	22	26000	485 - 846
FVMS-100-M24-C3-TK	100	M24	3	43	19	36	21.5	22	28000	692 - 1534
FVMS-120-M20-C3-TK	120	M20	2.5	43	15	30	18	20	26000	606 - 967
FVMS-120-M24-C3-TK	120	M24	3	46	19	36	21.5	20	26000	813 - 1655
FVMS-120-M30-C3-TK	120	M30	3.5	50	24	46	25.6	20	26000	1163 - 2125

\*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

## ねじ長さ

FVMS-T ロックナットなし FVMS-TK ロックナットつき

品番	Lm (mm)							
	75	100	125	150	200	250	300	
FVMS-60-M16-C3-T	●	●	●	●	●	●		
FVMS-80-M16-C3-T	●	●	●	●	●	●		
FVMS-80-M20-C3-T	●	●	●	●	●	●		
FVMS-80-M24-C3-T		●	●	●	●	●	●	
FVMS-100-M16-C3-T	●	●	●	●	●	●		
FVMS-100-M20-C3-T	●	●	●	●	●	●		
FVMS-100-M24-C3-T		●	●	●	●	●	●	
FVMS-120-M20-C3-T	●	●	●	●	●	●		
FVMS-120-M24-C3-T		●	●	●	●	●	●	
FVMS-120-M30-C3-T		●	●	●	●	●	●	
FVMS-60-M16-C3-TK	●	●	●	●	●	●		
FVMS-80-M16-C3-TK	●	●	●	●	●	●		
FVMS-80-M20-C3-TK	●	●	●	●	●	●		
FVMS-80-M24-C3-TK		●	●	●	●	●	●	
FVMS-100-M16-C3-TK	●	●	●	●	●	●		
FVMS-100-M20-C3-TK	●	●	●	●	●	●		
FVMS-100-M24-C3-TK		●	●	●	●	●	●	
FVMS-120-M20-C3-TK	●	●	●	●	●	●		
FVMS-120-M24-C3-TK		●	●	●	●	●	●	
FVMS-120-M30-C3-TK		●	●	●	●	●	●	

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## FVMS-80-M16 - 125 - C3-TK

① ② ③  
② ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応不可	お問い合わせください	対応不可	お問い合わせください