



- ベースプレートは液体が流れやすい傾斜面で、清掃しやすい鏡面仕上げです。
- ねじ・ベースプレートはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- ラバーパッドは、米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠した材料を使用しています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- ベースプレートは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FVMS-V	なし
FVMS-VK	あり



● 材質・仕上げ



	FVMS-V	FVMS-VK
ねじ	SUS303	SUS303
ベースプレート	SUS304	SUS304
ねじ取り付けボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ラバーパッド	NBR(黒) 硬度ショア A85±5	NBR(黒) 硬度ショア A85±5
ロックナット	-	SUS304

寸法

FVMS-V ロックナットなし FVMS-VK ロックナットつき

単位: mm

品番 ¹	D	M(並目)		H	SW1	SW2	SW3	L1	θ (°)	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ								
FVMS-60-M16-C3-V	60	M16	2	33	12	-	10	-	32	14000	200 - 299
FVMS-80-M16-C3-V	80	M16	2	35	12	-	10	-	26	14000	273 - 372
FVMS-80-M20-C3-V	80	M20	2.5	36	16	-	13	-	26	32000	388 - 596
FVMS-80-M24-C3-V	80	M24	3	38	20	-	17	-	26	36000	491 - 785
FVMS-100-M16-C3-V	100	M16	2	37	12	-	10	-	22	24000	368 - 467
FVMS-100-M20-C3-V	100	M20	2.5	38	16	-	13	-	22	26000	483 - 691
FVMS-100-M24-C3-V	100	M24	3	40	20	-	17	-	22	28000	586 - 880
FVMS-60-M16-C3-VK	60	M16	2	33	12	24	10	14.8	32	14000	229 - 328
FVMS-80-M16-C3-VK	80	M16	2	35	12	24	10	14.8	26	14000	302 - 401
FVMS-80-M20-C3-VK	80	M20	2.5	36	16	30	13	18	26	32000	440 - 648
FVMS-80-M24-C3-VK	80	M24	3	38	20	36	17	21.5	26	36000	583 - 877
FVMS-100-M16-C3-VK	100	M16	2	37	12	24	10	14.8	22	24000	397 - 496
FVMS-100-M20-C3-VK	100	M20	2.5	38	16	30	13	18	22	26000	535 - 743
FVMS-100-M24-C3-VK	100	M24	3	40	20	36	17	21.5	22	28000	678 - 972

*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

ねじ長さ

FVMS-V ロックナットなし FVMS-VK ロックナットつき

品番	Lm (mm) ²				
	75	100	125	150	200
FVMS-60-M16-C3-V	●	●	●	●	
FVMS-80-M16-C3-V	●	●	●	●	
FVMS-80-M20-C3-V		●	●	●	●
FVMS-80-M24-C3-V		●	●	●	●
FVMS-100-M16-C3-V	●	●	●	●	
FVMS-100-M20-C3-V		●	●	●	●
FVMS-100-M24-C3-V		●	●	●	●
FVMS-60-M16-C3-VK	●	●	●	●	
FVMS-80-M16-C3-VK	●	●	●	●	
FVMS-80-M20-C3-VK		●	●	●	●
FVMS-80-M24-C3-VK		●	●	●	●
FVMS-100-M16-C3-VK	●	●	●	●	
FVMS-100-M20-C3-VK		●	●	●	●
FVMS-100-M24-C3-VK		●	●	●	●

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FVMS-80-M16-125-C3-VK



² ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応不可	お問い合わせください	対応不可	お問い合わせください