



- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- アンカーボルト用の取り付け穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- アンカーボルト用の取り付け穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
- アンカーボルト用の取り付け穴は2か所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりラバーディスクとロックナットの有無が選択できます。ラバーディスクは機器・装置の滑り止めに効果的です。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取り付け・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。

商品記号	ラバーディスク	ロックナット
FYAM-G0-S	なし	なし
FYAM-G0-SK	なし	あり
FYAM-G3-S	あり	なし
FYAM-G3-SK	あり	あり

● 材質・仕上げ

	FYAM-G0-S	FYAM-G0-SK	FYAM-G3-S	FYAM-G3-SK
ねじ	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
パッド	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ロックナット	-	スチール 三価クロメート処理	-	スチール 三価クロメート処理
ラバーディスク	-	-	NBR(黒) 硬度ショア A70±5	NBR(黒) 硬度ショア A70±5



寸法

FYAM-G0-S FYAM-G3-S ロックナットなし FYAM-G0-SK FYAM-G3-SK ロックナットつき

品番 ラバーディスクなし	質量 (g)	品番 ラバーディスクつき	h	質量 (g)	D	M(並目)											静的許容荷重 (N)*1			
						ねじの呼び	ピッチ	H	H1	H2	SW1	SW2	L1	C	K1	K2		R	E	
FYAM-80-M8-G0-S	194 - 201	FYAM-80-M8-G3-S	3	220 - 227	80	M8	1.25	12	3	1.3	17				70	27	26	10.5	50	8000
FYAM-80-M10-G0-S	227 - 251	FYAM-80-M10-G3-S	3	253 - 277	80	M10	1.5	12	3	1.3	17				70	27	26	10.5	50	10000
FYAM-80-M12-G0-S	244 - 295	FYAM-80-M12-G3-S	3	270 - 321	80	M12	1.75	12	3	1.3	17				70	27	26	10.5	50	12000
FYAM-80-M8-G0-SK	199 - 206	FYAM-80-M8-G3-SK	3	225 - 232	80	M8	1.25	12	3	1.3	17	13	6.8	70	27	26	10.5	50	8000	
FYAM-80-M10-G0-SK	236 - 260	FYAM-80-M10-G3-SK	3	262 - 286	80	M10	1.5	12	3	1.3	17	16	8.4	70	27	26	10.5	50	10000	
FYAM-80-M12-G0-SK	258 - 309	FYAM-80-M12-G3-SK	3	284 - 335	80	M12	1.75	12	3	1.3	17	18	10.8	70	27	26	10.5	50	12000	

\*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

ねじ長さ

FYAM-G0-S ロックナットなし FYAM-G0-SK ロックナットつき

品番 ラバーディスクなし	Lm (mm) ②						
	40	50	60	63	80	100	125
FYAM-80-M8-G0-S	●	●		●			
FYAM-80-M10-G0-S		●	●		●	●	
FYAM-80-M12-G0-S			●		●	●	●
FYAM-80-M8-G0-SK	●	●		●			
FYAM-80-M10-G0-SK		●	●		●	●	
FYAM-80-M12-G0-SK			●		●	●	●

FYAM-G3-S ロックナットなし FYAM-G3-SK ロックナットつき

品番 ラバーディスクつき	Lm (mm) ②						
	40	50	60	63	80	100	125
FYAM-80-M8-G3-S	●	●		●			
FYAM-80-M10-G3-S		●	●		●	●	
FYAM-80-M12-G3-S			●		●	●	●
FYAM-80-M8-G3-SK	●	●		●			
FYAM-80-M10-G3-SK		●	●		●	●	
FYAM-80-M12-G3-SK			●		●	●	●

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**FYAM-80-M8-50-G0-SK**



② ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	お問い合わせください	対応不可	対応不可