



- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取り付け穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- アンカーボルト用の取り付け穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
- アンカーボルト用の取り付け穴は2か所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりラバーディスクとロックナットの有無が選択できます。ラバーディスクは機器・装置の滑り止めに効果的です。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取り付け・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。

商品記号	ラバーディスク	ロックナット
FYAM-G0-U	なし	なし
FYAM-G0-UK	なし	あり
FYAM-G3-U	あり	なし
FYAM-G3-UK	あり	あり

● 材質・仕上げ RoHS

	FYAM-G0-U	FYAM-G0-UK	FYAM-G3-U	FYAM-G3-UK
ねじ	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
パッド	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ロックナット	-	スチール 三価クロメート処理	-	スチール 三価クロメート処理
ラバーディスク	-	-	NBR(黒)硬度ショアA70±5	NBR(黒)硬度ショアA70±5

### 寸法

FYAM-G0-U FYAM-G3-U ロックナットなし FYAM-G0-UK FYAM-G3-UK ロックナットつき

単位: mm

品番 1 ラバーディスクなし	質量 (g)	品番 1 ラバーディスクつき	h	質量 (g)	D	M(並目)		H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	SW <sub>1</sub>	SW <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	C	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	R	E	B	静的許容荷重 (N)*1
						ねじの呼び	ピッチ													
FYAM-80-M16-G0-U	276 - 432	FYAM-80-M16-G3-U	3	302 - 458	80	M16	2	18	3	1.3	12			70	27	26	10.5	50	8	12000
FYAM-80-M20-G0-U	333 - 573	FYAM-80-M20-G3-U	3	361 - 601	80	M20	2.5	19	3	1.3	15			70	27	26	10.5	50	10	16000
FYAM-80-M24-G0-U	485 - 767	FYAM-80-M24-G3-U	3	511 - 793	80	M24	3	22	3	1.3	19			70	27	26	10.5	50	12	16000
FYAM-80-M16-G0-UK	305 - 461	FYAM-80-M16-G3-UK	3	331 - 487	80	M16	2	18	3	1.3	12	24	14.8	70	27	26	10.5	50	8	12000
FYAM-80-M20-G0-UK	397 - 637	FYAM-80-M20-G3-UK	3	425 - 665	80	M20	2.5	19	3	1.3	15	30	18	70	27	26	10.5	50	10	16000
FYAM-80-M24-G0-UK	590 - 872	FYAM-80-M24-G3-UK	3	616 - 898	80	M24	3	22	3	1.3	19	36	21.5	70	27	26	10.5	50	12	16000

\*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。  
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

### ねじ長さ

FYAM-G0-U ロックナットなし FYAM-G0-UK ロックナットつき

品番 ラバーディスクなし	Lm (mm) 2				
	75	100	125	150	200
FYAM-80-M16-G0-U	●	●	●	●	●
FYAM-80-M20-G0-U	●	●	●	●	●
FYAM-80-M24-G0-U		●	●	●	●
FYAM-80-M16-G0-UK	●	●	●	●	●
FYAM-80-M20-G0-UK	●	●	●	●	●
FYAM-80-M24-G0-UK		●	●	●	●

FYAM-G3-U ロックナットなし FYAM-G3-UK ロックナットつき

品番 ラバーディスクつき	Lm (mm) 2				
	75	100	125	150	200
FYAM-80-M16-G3-U	●	●	●	●	●
FYAM-80-M20-G3-U	●	●	●	●	●
FYAM-80-M24-G3-U		●	●	●	●
FYAM-80-M16-G3-UK	●	●	●	●	●
FYAM-80-M20-G3-UK	●	●	●	●	●
FYAM-80-M24-G3-UK		●	●	●	●

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**FYAM-80-M16-75-G0-UK**

1 2 1

2 ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	ねじカット → P.0000	ゆるみ止め → P.0000	レーザ刻印 → P.0000
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可