



● 材質・仕上げ

TSPCS	
ローラ	SUS440C
シール	NBR(ブルー)
ねじ部	SUS316L



- ステンレス製のカムローラです。
- ねじ部はSUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
- FDA規格 クラスH1 準拠のグリースを使用しています。
- 商品記号により、ローラのタイプを選択できます。

商品記号	タイプ
B	通常ローラ (通し穴)
N	通常ローラ (めねじ)
E	偏心ローラ

- **TSPCS-E**は偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。
- ローラガイドレール **TSPAS** と組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジ **TSPBS** の交換品としても使用可能です。
- クリアランス調整にはカムローラ専用レンチ **TSQ** をご使用ください。

● 用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
食品・医薬品装置
各種産業設備・車両設備・家具など

⚠ 使用上の注意

- 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度1.5m/sを超える速度での使用は避けてください。
- 使用可能温度は-20℃~100℃です。
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。



単位: mm

品番	H	W	W1	D	D1	d	L	L1	L2 max.	r	x	M	Lf	sw	耐荷重		質量 (g)
															Fr (N)	Fa (N)	
TSPCS-30-B-2RS-X	30	7	10	22.5	-	7	-	-	-	4.5	-	M5	-	-	580	140	10
TSPCS-30-N-2RS-X	30	7	10	22.5	10	-	2.6	4.8	0.5	4.5	-	M5	8.5	13	580	140	20
TSPCS-30-E-2RS-X	30	7	10	22.5	10	-	2.6	4.8	0.5	4.5	0.6	M5	8.5	13	580	140	20
TSPCS-45-B-2RS-X	45	11	15.5	35.1	-	10	-	-	-	7	-	M6	-	-	1980	500	50
TSPCS-45-N-2RS-X	45	11	15.5	35.1	12	-	4.3	6.8	1	7	-	M6	12	15	1980	500	60
TSPCS-45-E-2RS-X	45	11	15.5	35.1	12	-	4.3	6.8	1	7	0.8	M6	12	15	1980	500	60

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

TSPCS-30-B-2RS-X

