


GN191 パイプジョイント - Tクロス



- 外径φ18の2本の丸パイプをT字クロスに連結するパイプジョイントです。
- 全商品に六角穴付きボルト・ゆるみ止めナットが付属しています。
- 材質・仕上げ



	GN191
本体	AC3A 静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きボルト	SUS304
ゆるみ止めナット	SUS304 ポリアミド

品番	D	H	L	W	F	Lc	M	質量(g)
GN191-B18-B18-1-SW	18	34.5	25	61	39	25	M6	81

単位: mm

● 関連商品

パイプは **GN990** をご使用ください。

→ P.xxxx



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

GN191-B18-B18-1-SW



目盛り刻印 → P.xxxx

対応不可