



- パネルの固定などスピーディに行うことができます。
- 取り付け穴の推奨寸法公差はH11です。

- 材質・仕上げ



	PTBLS
ノブ	ナイロン6 (つや消し黒)
操作ボタン	ナイロン6 (赤)
ピン	SUS303相当
ボール	SUS420J2相当
内蔵スプリング	SUS631相当

単位: mm

品番	d	L	s	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	D	H	最大締付力 (N)	質量 (g)
PTBLS-6-0	6	0	5	7	17.5	5	38	30	16	21
PTBLS-6-5	6	5	5	7	17.5	5	38	30	18	22
PTBLS-8-0	8	0	5	9.5	17.5	6.5	38	30	16	24
PTBLS-8-5	8	5	5	9.5	17.5	6.5	38	30	18	25
PTBLS-10-0	10	0	5	12	23	8.7	47	36	21	44
PTBLS-10-5	10	5	5	12	23	8.7	47	36	23	45
PTBLS-12-0	12	0	5	14	23	9.4	47	36	21	48
PTBLS-12-5	12	5	5	14	23	9.4	47	36	23	50

## ● 適用ロックピン用チェーン

ロックピン品番	適用ロックピン用チェーン品番			
	PBC ⇒ P.xxxx	PBCS ⇒ P.xxxx	PRC ⇒ P.xxxx	PSRC ⇒ P.xxxx
PTBLS-6				
PTBLS-8	PBC-*-14	PBCS-*-14	PRC-*-14	PSRC-*-14
PTBLS-10	PBC-*-18	PBCS-*-18	PRC-*-18	PSRC-*-18
PTBLS-12				

- ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。

## ● 関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーンがあります。

⇒ P.xxxx



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**PTBLS-10-5**

商品記号

① ②

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.1640

お問い合わせください

🕒 ゆるみ止め ⇒ P.1645

対応不可

🔪 レーザ刻印 ⇒ P.1656

対応可・別料金