




SECS-ALK 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

スペース ゆるみ止め SUS ステンレス



● 材質・仕上げ

	SECS-ALK	RoHS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)	
ナイロン溶着	ナイロン11	
強度区分	A2-50	



- 十字穴付き超極低頭ボルト。
- ナイロン溶着つき。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120°Cです。
- よりカムアウトしにくい特殊な十字穴を採用した **SECS-ALK** もございます。M3・M4の一部L寸法をラインアップしています。

● 用途

機器・装置の省スペース化
ねじの戻り止め・脱落防止

品番	M(並目)		L	D1	L1	十字穴の番号	最大締めつけトルク (N・m)*1	質量(g)	単位:mm	
	ねじの呼び	ピッチ							10 10 10 10 10 10	
SECS-M3-ALK	M3	0.5	4 5 6 8 10 12 16 20 25 30	6	0.8	1	0.44	0.32 - 0.95	10	
SECS-M4-ALK	M4	0.7	6 8 10 12 16 20 25	8	0.9	2	0.73	0.97 - 1.7	10	
SECS-M5-ALK	M5	0.8	6 8 10 12 16 20 25 30	9	1	2	1.02	1.9 - 2.9	10	
SECS-M6-ALK	M6	1	10 12 16 20 25 30 10	1.2	2		2.1	3.4 - 6	10	

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SECS-M3-8-ALK

1 バラ売り
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包
対応可・別料金

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
対応不可

脱落防止加工
対応不可