



● M2・M3・M4は、本体ボール側にマイナス溝がついておりません。

● 材質・仕上げ



	FP	MP
本体	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS304相当
ボール	SUJ2(硬度55-60HRC)	SUJ2(硬度55-60HRC)
スペーサ	SUS304	SUS304
スプリング	SWPB	SWPB
ゆるみ止め	ナイロンロック	ナイロンロック



- ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2・M3を除く)。ボールが回転します。
- ゆるみ止めのためのナイロンロックつき(M2・M3・M4を除く)。
- 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。
→ P.xxxx
- 商品記号により、本体材質・荷重タイプが選択できます。

商品記号	材質	荷重タイプ
FP	スティール	軽荷重
MP	ステンレス	重荷重

FP スティール製・軽荷重 **MP** ステンレス製・重荷重

単位: mm

品番	M(並目)		s	L	D	B	適用ボールボタン BB	荷重(N) min./max.	質量(g)	ゆるみ止め
	ねじの呼び	ピッチ								
FP-2	M2	0.4	0.2	5	1	0.9		0.7 / 1.4	0.1	なし
FP-3	M3	0.5	0.5	7	1.5	1.5		1 / 2	0.4	なし
FP-4	M4	0.7	0.8	9	2.5	2	BB-5	2 / 4.9	0.5	なし
FP-5	M5	0.8	0.8	12	3	2.5	BB-5	2.9 / 9.8	1	あり
FP-6	M6	1	0.8	13	3	3	BB-6	4.9 / 15	1.7	あり
FP-8	M8	1.25	1	15	4	4	BB-6	6.9 / 20	3.5	あり
FP-10	M10	1.5	1.2	16	5	5	BB-8	8.8 / 25	6	あり
FP-12	M12	1.75	1.8	20	7	6	BB-10	9.8 / 29	11	あり
FP-16	M16	2	2.5	25	9.5	8	BB-12	16 / 49	25	あり
MP-2	M2	0.4	0.2	5	1	0.9		1.2 / 2	0.1	なし
MP-3	M3	0.5	0.5	7	1.5	1.5		1.5 / 2.9	0.4	なし
MP-4	M4	0.7	0.8	9	2.5	2	BB-5	3.9 / 9.8	0.5	なし
MP-5	M5	0.8	0.8	12	3	2.5	BB-5	4.9 / 20	1	あり
MP-6	M6	1	0.8	13	3	3	BB-6	9.8 / 29	1.7	あり
MP-8	M8	1.25	1	15	4	4	BB-6	13 / 39	3.5	あり
MP-10	M10	1.5	1.2	16	5	5	BB-8	19 / 49	6	あり
MP-12	M12	1.75	1.8	20	7	6	BB-10	20 / 59	11	あり
MP-16	M16	2	2.5	25	9.5	8	BB-12	29 / 98	25	あり

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx
ゆるみ止めつき

レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可