



● M2・M3・M4は、本体ボール側にマイナス溝がついておりません。

● 材質・仕上げ



	MPS
本体*1	SUS304相当
ボール	SUS440C(硬度55-60HRC)
スペーサ	SUS304
スプリング	SUS631J1

*1: 識別のため、六角穴部に色がついています。MPS 赤色・MPS-Z 青色

- ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2・M3を除く)。ボールが回転します。
- オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。
➡ P.xxxx
- 品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。◀2
末尾記号なし———重荷重
末尾記号 Z———極重荷重

MPS 重荷重 MPS-Z 極重荷重

単位: mm

品番	M(並目)		s	L	D	B	適用ボールボタン BB	荷重(N) min./max.	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ							
MPS-2	M2	0.4	0.2	5	1	0.9		1.2 / 2	0.1
MPS-3	M3	0.5	0.5	7	1.5	1.5		1.5 / 2.9	0.4
MPS-4	M4	0.7	0.8	9	2.5	2	BB-5	3.9 / 9.8	0.5
MPS-5	M5	0.8	0.8	12	3	2.5	BB-5	4.9 / 20	1
MPS-6	M6	1	0.8	13	3	3	BB-6	9.8 / 29	1.7
MPS-8	M8	1.25	1	15	4	4	BB-6	13 / 39	3.5
MPS-10	M10	1.5	1.2	16	5	5	BB-8	19 / 49	6
MPS-12	M12	1.75	1.8	20	7	6	BB-10	20 / 59	11
MPS-16	M16	2	2.5	25	9.5	8	BB-12	29 / 98	25
MPS-3-Z	M3	0.5	0.5	7	1.5	1.5		2.2 / 5	0.4
MPS-4-Z	M4	0.7	0.8	9	2.5	2	BB-5	2.5 / 13	0.5
MPS-5-Z	M5	0.8	0.8	12	3	2.5	BB-5	11 / 24	1
MPS-6-Z	M6	1	0.8	13	3	3	BB-6	18 / 33	1.7
MPS-8-Z	M8	1.25	1	15	4	4	BB-6	21 / 45	3.5
MPS-10-Z	M10	1.5	1.2	16	5	5	BB-8	24 / 60	6
MPS-12-Z	M12	1.75	1.8	20	7	6	BB-10	24 / 64	11
MPS-16-Z	M16	2	2.5	25	9.5	8	BB-12	44 / 116	25

● 関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタン BB をご使用ください。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

MPS-8-Z

商品記号 ◀1 ▶2

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx

ゆるみ止め ➡ P.xxxx

レーザ刻印 ➡ P.xxxx

お問い合わせください

対応可・別料金

対応不可