


SPS-P 樹脂ねじ(PPS / 十字穴付きなべ小ねじ)



耐熱 耐薬品 高比強度



- PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
- 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について → P.xxxx

● 用途

FPD製造装置 / 半導体製造装置 / プリント基板エッチング装置 / 金属表面処理設備 / 化学プラント / 変圧器 / 電気・電子機器 / 熱水ポンプ / ケミカルポンプ

● 材質・仕上げ



	SPS-P
本体	PPS (ポリフェニレンサルファイド) (明るいうす茶) (ガラス繊維40%)
耐熱温度*1	200℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位: mm

品番	M(並目)		L										D1	L1	十字穴の番号	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量(g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30							
SPS-M2-P	M2	0.4	4	5	6	8	10	12					3.5	1.3	1	217	0.084	0.03 - 0.062	20
SPS-M3-P	M3	0.5		5	6	8	10	12	15	20	25	30	5.5	2	2	558	0.29	0.1 - 0.32	20
SPS-M4-P	M4	0.7			6	8	10	12	15	20	25	30	7	2.6	2	966	0.69	0.22 - 0.61	20
SPS-M5-P	M5	0.8				8	10	12	15	20	25	30	9	3.3	2	1548	1.23	0.47 - 1	10
SPS-M6-P	M6	1					10	12	15	20	25	30	10.5	3.9	3	2028	2.05	0.83 - 1.4	10

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPS-M5-20-P

商品 記号	1	2	商品 記号
----------	---	---	----------

1 バラ売り → P.xxxx	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	3 ねじカット → P.xxxx	4 ゆるみ止め → P.xxxx	5 脱着防止加工 → P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可