


SSH 六角穴付き極低頭ボルト



省スペース



● 材質・仕上げ **3**



	SSH	SSH-EL
本体	SCM435 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SCM435 無電解ニッケルメッキ
強度区分	ねじ部: 10.9 頭部*1: 5.8 (M2 - M8) 4.8 (M10)	ねじ部: 10.9 頭部*1: 5.8 (M2 - M8) 4.8 (M10)

*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。

- 頭部高さはすべて1.5mm以下。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ガス抜き穴付きの六角穴付き極低頭ボルト **SVSHS** があります。
- 長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルト **SSH-FT** があります。
- 用途

機器・装置の省スペース化

SSH スティール製・四三酸化鉄皮膜

単位: mm

品番	M(並目)		L 2										D1	L1	B	t	最大締めつけトルク*1 (N・m)	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び 1	ピッチ	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30							
SSH-M2	M2	0.4	4	5	6	8	10	12					4	1.1	1.3	1.2	0.3	0.11 - 0.29	10
SSH-M2.5	M2.5	0.45	4	5	6	8	10	12					5	1.3	1.3	1.5	0.4	0.23 - 0.47	10
SSH-M3	M3	0.5	4	5	6	8	10	12					6	1.3	1.5	2	0.7	0.36 - 0.69	10
SSH-M4	M4	0.7			6	8	10	12	16	20			8	1.5	2	2.5	1.7	0.89 - 1.9	10
SSH-M5	M5	0.8			6	8	10	12	16	20	25		9	1.5	3	3	6.2	0.73 - 3.1	10
SSH-M6	M6	1			6	8	10	12	16	20	25	30	10	1.5	3	4	6.3	1.2 - 5.5	10
SSH-M8	M8	1.25				8	10	12	16	20	25	30	13	1.5	4	5	14	3 - 10	10
SSH-M10	M10	1.5					10	12	16	20	25	30	16	1.5	5	6	27	4.6 - 15	10

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

SSH-EL スティール製・無電解ニッケルメッキ

単位: mm

品番	M(並目)		L 2										D1	L1	B	t	最大締めつけトルク*1 (N・m)	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び 1	ピッチ	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30							
SSH-M2-EL	M2	0.4	4	5	6	8	10	12					4	1.1	1.3	1.2	0.3	0.11 - 0.29	10
SSH-M2.5-EL	M2.5	0.45	4	5	6	8	10	12					5	1.3	1.3	1.5	0.4	0.23 - 0.47	10
SSH-M3-EL	M3	0.5	4	5	6	8	10	12					6	1.3	1.5	2	0.7	0.36 - 0.69	10
SSH-M4-EL	M4	0.7			6	8	10	12	16	20			8	1.5	2	2.5	1.7	0.89 - 1.9	10
SSH-M5-EL	M5	0.8			6	8	10	12	16	20	25		9	1.5	3	3	6.2	0.73 - 3.1	10
SSH-M6-EL	M6	1			6	8	10	12	16	20	25	30	10	1.5	3	4	6.3	1.2 - 5.5	10
SSH-M8-EL	M8	1.25				8	10	12	16	20	25	30	13	1.5	4	5	14	3 - 10	10
SSH-M10-EL	M10	1.5					10	12	16	20	25	30	16	1.5	5	6	27	4.6 - 15	10

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSH-M5-20-EL



1 バラ売り 対応可・別料金	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	3 ねじカッター 対応可・別料金	4 ゆるみ止め 対応可・別料金	5 脱着防止加工 対応不可
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------