



● 材質・仕上げ



	PBF-KN-A4-CE*1	PBF-KSN-A4-CE*1
本体	SUS316L	SUS316L
ボール	セラミック(窒化ケイ素)	セラミック(窒化ケイ素)
スプリング	SUS631相当	SUS631相当

*1: **PBF-KSN-A4-CE**は**PBF-KN-A4-CE**と区別するため、ねじ部に2本線のレーザー刻印を施しています。

- セラミック製ボールタイプのミニプランジャです。
- 本体はSUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- ボールはセラミック製。耐摩耗性にすぐれています。
- 軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。
- 商品記号により、荷重タイプが選択できます。

PBF-※-KN-A4-CE—軽荷重

PBF-※-KSN-A4-CE—重荷重

PBF-KN-A4-CE 軽荷重 PBF-KSN-A4-CE 重荷重

単位: mm

品番	M(並目)		s	L	D	a	荷重(N) min./max.	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ						
PBF-4-KN-A4-CE	M4	0.7	0.8	9	2.5	0.6	8.5 / 14	0.4
PBF-5-KN-A4-CE	M5	0.8	0.9	12	3	0.8	8 / 14	1
PBF-6-KN-A4-CE	M6	1	1	14	3.5	1	11 / 18	2
PBF-8-KN-A4-CE	M8	1.25	1.5	16	4.5	1.2	18 / 31	4
PBF-10-KN-A4-CE	M10	1.5	2	19	6	1.5	24 / 45	7
PBF-12-KN-A4-CE	M12	1.75	2.5	22	8	2	26 / 49	10
PBF-16-KN-A4-CE	M16	2	3.5	24	10	2	41 / 86	23
PBF-4-KSN-A4-CE	M4	0.7	0.8	9	2.5	0.6	12 / 18	0.4
PBF-5-KSN-A4-CE	M5	0.8	0.9	12	3	0.8	15 / 22	1
PBF-6-KSN-A4-CE	M6	1	1	14	3.5	1	19 / 28	2
PBF-8-KSN-A4-CE	M8	1.25	1.5	16	4.5	1.2	36 / 62	4
PBF-10-KSN-A4-CE	M10	1.5	2	19	6	1.5	57 / 104	7
PBF-12-KSN-A4-CE	M12	1.75	2.5	22	8	2	61 / 110	10
PBF-16-KSN-A4-CE	M16	2	3.5	24	10	2	68 / 142	23

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PBF-6-KN-A4-CE



クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

ゆるみ止め
対応可・別料金

レーザ刻印
対応不可